

Mitutoyo**Skaitmeninių mikrometrinių vidmačių rinkinys, Matavimo ribos: 75-100mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	429112 75-100
GTIN	4946368562957
Produktų klasė	44A

Aprašymas**Modelis:**

Tiesioginis nuskaitymas iš aiškaus skaitmeninio ekrano. Patikimas matavimas be klaidų – be Nonijaus.

„Function Lock“ neleidžia netyčia nukrypti nuo nustatytos nulinės padėties.

Naudoja mažai energijos. Su įkrovimo ir gedimų indikatoriumi.

Matavimo plokštumos ir dylančios detalės iš kietlydinio, nuo dyd. 12-25 matavimo plokštumos iš nerūdijančio plieno su titano danga dar patvaresnės.

Funkcija:

IP65: Yra apsauga nuo vandens srovės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (nepralaidus dulkei), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

Tiekimo sudėtis:

Skaitmeniniai mikrometriniai vidmačiai Nr. 429110, kalibriniai žiedai.

Techninis aprašymas

Kalibravimo žiedų kiekis	1
Kalibrinio žiedo Ø	87 mm
Mikrometrų skaičius	2

Matavimo ribos (diapazonas)	75 - 100 mm
IP apsaugos klasė	IP 65
Maitinimas	Baterijos
Norma	DIN 863
Sąsaja	USB sąsaja
Sąsaja	Digimatic sąsaja
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Pakuotė	tvirta dėžė
Kalibravimas	S6
Produkto rūšis	3 taškų mikrometrinis vidmatis

Paslaugos

Kalibravimas Mikrometrinių vidmačių rinkinys Matavimo ribos 75-100 mm	020550 75-100
---	---------------

Priedai

Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 80 mm	484030 80
Multi imtuvas / klaviatūros sąsaja USB Tipas	498975
Prijungimo kabelissu Data mygtuku Tipas D2	497445 D2
Prijungimo kabelissu Data mygtuku Tipas USB2	497445 USB2
Siųstuvas Tipas S16E	498966 S16E
Ilgintuvas mikrometriniam vidmačiui Tipas 4/150	429010 4/150
Prijungimo kabelissu Data mygtuku Tipas D1	497445 D1
Imtuvas / klaviatūros sąsaja USB Tipas	498965
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 90 mm	484030 90
Tabletės formos baterija / speciali baterija Baterijos tipas 357	081560 357