



## Rantymo ratuko laikiklis universal., Koto dydis: 25mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	290084 25
GTIN	4030741324468
Produktų klasė	29H

### Aprašymas

#### Modelis:

**Modulinė konstrukcija: galima naudoti universaliai kaip dešininį arba kairinį.**

Koto dalyje yra reguliuojamieji varžtai, kuriais galima reguliuoti darbinį kampą.

HM kaiščiai didesniajam patvarumui.

**Viršutinė koto briauna = smaigalio aukštis**

### Techninis aprašymas

Koto aukštis	20 mm
Darbinės ribos	8 - 200 mm
kai rifliavimo kiaurymės $\varnothing d_2$	6 mm
kai rifliavimo plotis b	8 mm
Koto plotis	25 mm
kai rifliavimo $\varnothing d_1$	20 mm
kai įgilinimo $\varnothing d_3$	13 mm

Varžtai	299925 2
Atraminis diskas	299927 2
Pjovimo kryptis kai rifliavimo profilis	kair. ir deš. RAA 1×AA
Produkto rūšis	Rifliavimo įrankiai

---

## Priedai

Varžtas Tipas 2	299925 2
Diskas Tipas 2	299927 2