



Rantymo ratuko laikiklis dešinin., Koto dydis: 12mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	290094 12
GTIN	4030741478673
Produktų klasė	29H

Aprašymas

Modelis:

- Minimalus spaudimas sumažina apkrovą įrankiui ir staklėms.
 - Synchroniniu sukliu paprastai sureguliuojami rantymo ratukų laikikliai ir centro aukštis.
- Koto dalyje yra reguliuojamieji varžtai, kuriais galima reguliuoti darbinį kampą.
HM kaiščiai didesniajam patvarumui.

Techninis aprašymas

Darbinės ribos	0 - 15 mm
Koto plotis	12 mm
kai rifliavimo kiaurymės $\varnothing d_2$	6 mm
kai rifliavimo $\varnothing d_1$	15 mm
kai rifliavimo plotis b	6 mm
Koto aukštis	12 mm
kai įgilinimo $\varnothing d_3$	11 mm

Varžtai	299925 1
Atraminis diskas	299927 1
Pjovimo kryptis kai rifliavimo profilis	kair. ir deš. RAA 2×AA
Produkto rūšis	Rifliavimo įrankiai

Priedai

Diskas Tipas 2	299927 2
Varžtas Tipas 2	299925 2