



## Rantymo ratuko laikiklis dešin., Koto dydis: 16mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	290094 16
GTIN	4030741498527
Produktų klasė	29H

### Aprašymas

#### Modelis:

- Minimalus spaudimas sumažinę apkrovą įrankiui ir staklėms.
- Synchroniniu sukliu paprastai sureguliuojami rantymo ratukų laikikliai ir centro aukštis. Koto dalyje yra reguliuojamieji varžtai, kuriais galima reguliuoti darbinį kampą. HM kaiščiai didesniai patvarumui.

### Techninis aprašymas

kai rifliavimo plotis b	6 mm
kai rifliavimo $\varnothing d_1$	15 mm
Koto aukštis	16 mm
kai rifliavimo kiaurymės $\varnothing d_2$	6 mm
Koto plotis	16 mm
Darbinės ribos	0 - 15 mm
kai įgilinimo $\varnothing d_3$	11 mm

Varžtai	299925 1
Atraminis diskas	299927 1
Pjovimo kryptis kai rifliavimo profilis	kair. ir deš. RAA 2×AA
Produkto rūšis	Rifliavimo įrankiai

---

**Priedai**

Diskas Tipas 2	299927 2
Varžtas Tipas 2	299925 2