



Rantymo ratuko laikiklis universal., Koto dydis: 20mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	290098 20
GTIN	4030741458736
Produktų klasė	29H

Aprašymas

Modelis:

Galima praplėsti darbinės ribas apskukant rantymo ratukų laikiklius priešinga puse. Koto dalyje yra reguliuojamieji varžtai, kuriais galima reguliuoti darbinį kampą. HM kaiščiai didesniai patvarumui.

Modulinė konstrukcija: galima naudoti universaliai kaip dešininį arba kairinį.

- **Minimalus spaudimas sumažina apkrovą įrankiui ir staklėms.**
- **Sinchroniniu sukliu paprastai sureguliuojami rantymo ratukų laikikliai ir centro aukštis.**

Techninis aprašymas

Darbinės ribos	3,5 - 65 mm
kai rifliavimo plotis b	8 mm
Koto plotis	20 mm
kai rifliavimo kiaurymės $\varnothing d_2$	6 mm
Koto aukštis	20 mm
kai rifliavimo $\varnothing d_1$	20 mm

kai įgilinimo Ø d ₃	13 mm
Varžtai	299925 2
Atraminis diskas	299927 2
kai rifliavimo profilis	RAA 2×AA
Produkto rūšis	Rifliavimo įrankiai

Priedai

Varžtas Tipas 2	299925 2
Diskas Tipas 2	299927 2