



## Rantymo ratuko laikiklis universal., Koto dydis: 25mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	290098 25
GTIN	4030741471674
Produktų klasė	29H

### Aprašymas

#### Modelis:

Galima praplėsti darbinės ribas apskant rantymo ratukų laikiklius priešinga puse. Koto dalyje yra reguliuojamieji varžtai, kuriais galima reguliuoti darbinį kampą. HM kaiščiai didesniai patvarumui.

**Modulinė konstrukcija: galima naudoti universaliai kaip dešininį arba kairinį.**

- **Minimalus spaudimas sumažina apkrovą įrankiui ir staklėms.**
- **Sinchroniniu sukliu paprastai sureguliuojami rantymo ratukų laikikliai ir centro aukštis.**

### Techninis aprašymas

kai rifliavimo plotis b	8 mm
Koto aukštis	20 mm
kai rifliavimo kiaurymės $\varnothing d_2$	6 mm
Koto plotis	25 mm
kai rifliavimo $\varnothing d_1$	20 mm
Darbinės ribos	3,5 - 65 mm

kai įgilinimo Ø d <sub>3</sub>	13 mm
Varžtai	299925 2
Atraminis diskas	299927 2
kai rifliavimo profilis	RAA 2×AA
Produkto rūšis	Rifliavimo įrankiai

---

## Priedai

Diskas Tipas 2	299927 2
Varžtas Tipas 2	299925 2