




Rifliavimo ratukas PM, AA, Rifliavimo ratuko \varnothing d1 \times rifliavimo ratuko plotis b / dantų žingsnis: 20X8/0,6mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	290150 20X8/0,6
GTIN	4030741313400
Produktų klasė	29I

Aprašymas

Modelis:

Su 45° nuožula.

Atsparu dilimui, pagaminta iš metalo miltelių (PM).

Pastaba:

Kitų formų ir profilių reikia teirautis.

Techninis aprašymas

Dantų žingsnis	0,6
Rifliavimo plotis b	8 mm
Rifliavimo kiaurymės \varnothing d ₂	6 mm
Rifliavimo \varnothing d ₁	20 mm
Ilgilinimo \varnothing d ₃	13 mm
Riflius	AA

Produkto rūšis

Rifliavimo įrankiai

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	70 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	35 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	60 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	45 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	30 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	50 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	25 m/min	M
CuZn	tinka	65 m/min	N
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
šlapias, min.	ribotai tinka		