



## Modulinis spaustuvas, Žiaunų plotis A: 125mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	362100 125
GTIN	2050001077479
Produktų klasė	35G

### Aprašymas

#### Modelis:

- Paprastas mechaninis valdymas (iki 3,5 t).
- Paprastas užspaudimo ribų nustatymas.
- Automatinis spaustuvas su žemyn spaudžiančiomis žiaunomis.
- Su grūdintu įdėklu HRC 60.
- Lygiagretumas 0,02 mm.

#### Tiekimo sudėtis:

Komplekte ruošinio atrama, 1 prispaudiklis, 2 T formos bazavimo kaladėlės Nr. 362160 dyd. 16/16, 1 užveržimo raktas, 1 šešiabriaunis raktas.

#### Pastaba:

Kitas T-formos bazavimo kaladėles žr. Nr. 362160.

### Techninis aprašymas

Svoris	17 kg
Korpuso aukštis G	40 mm
Užveržimo ribos b	150 mm
Tinkamų priedų spalvinis žymėjimas	Gerardi 125
Prizminis griovelis skersai n	16 mm
Žiaunų plotis A	125 mm

Žiaunų aukštis C	40 mm
Prizminis griovelis išilgai I	16 mm
Bendras ilgis L	345 mm
Maks. užspaudimo jėga prie 60 Nm	25 kN
Serija	Gerardi 125
Produkto rūšis	Mašininis spaustuvas

## Priedai

Prizminė užspaudimo lūpa (vnt.) Lūpų pločiui 125 mm	362125 125
Prizminio griovelio kaladėlių pora T formos griovelio nominalus dydis B / griovelis 12/16 mm	362160 12/16
Fiksuotas modulinis elementas (vnt.) Lūpų pločiui 125 mm	362150 125
Prizminio griovelio kaladėlių pora T formos griovelio nominalus dydis B / griovelis 20/16 mm	362160 20/16
Prizminio griovelio kaladėlių pora T formos griovelio nominalus dydis B / griovelis 16/16 mm	362160 16/16
Prizminio griovelio kaladėlių pora T formos griovelio nominalus dydis B / griovelis 14/16 mm	362160 14/16
Lygi lūpa, kieta (vnt.) Lūpų pločiui 125 mm	362147 125
Lūpa su išilginiais grioveliais (vnt.) Lūpų pločiui 125 mm	362146 125
Prizminio griovelio kaladėlių pora T formos griovelio nominalus dydis B / griovelis 18/16 mm	362160 18/16
Lygi lūpa, minkšta (vnt.) Lūpų pločiui 125 mm	362148 125
Užspaud. element. sumontuotas (vnt.) Lūpų pločiui 125 mm	362144 125
Judinama žiauna (vnt.) Lūpų pločiui 125 mm	362143 125
Prispaudiklių pora Lūpų pločiui 125 mm	362120 125
Paslankus modulinis elementas (vnt.) Lūpų pločiui 125 mm	362145 125