

**Garant****Slankmatis, Matavimo diapazonas: 200mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	410100 200
GTIN	4045197598585
Produktų klasė	40Z

**Aprašymas****Modelis:**

Chromuoti užrašai matiniai.

Tiksli, kontrastinga skalė.

Fiksavimo varžtas viršuje.

Ergonomiškas šliaužiklis.

Matavimo plokštumos tiksliai šlifotos. Geresnis matomumas dėl kontrastingos skalės.

**Priedai pasirinktinai:**

Sriegių lentelė Nr. 412180, skirta slankmačio galinei pusei.

**Techninis aprašymas**

Kalibravimas	A1
Padalos vertė	0,05 mm
Matavimo ribos (diapazonas)	0 - 200 mm
Pakuotė	Dėklas
Antgalių ilgis	50 mm
Padalos vertė	1/20 mm
Padalos vertė	1/128 in
Padalos vertė, pasirenkama	mm / coliai
Norma	ISO 13385
Gylmatis	kampuotas 3,7×1,3

Yra gyliamatis	taip
Matavimo nuokrypis E MPE	±0,05 mm
Fiksavimas	Reguliavimo varžtas viršuje
Matavimo prietaisai	analoginis
Medžiaga	Nerūdijantis plienas, INOX
visos dalys	grūdintas
Produkto rūšis	Universalus slankmatis

### Paslaugos

KalibravimasSlankmatis / gylmatis Maksimalios matavimo ribos 200 mm	021000 200
DAkKS kalibravimasSlankmatis / slankmatis-gylmatis Maksimalios matavimo ribos 200 mm	021010 200