

Mahr**Slankmatis, Matavimo diapazonas: 150mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	410250 150
GTIN	4059192001506
Produktų klasė	43A

Aprašymas**Modelis:**

Chromuoti užrašai matiniai.

Tiksli, kontrastinga skalė.

Fiksavimo varžtas viršuje.

Matavimo plokštumos tiksliai šlifotos.

Priedai pasirinktinai:

Sriegių lentelė Nr. 412180, skirta slankmačio galinei pusei.

Techninis aprašymas

Antgalių ilgis	40 mm
Matavimo ribos (diapazonas)	0 - 150 mm
Kalibravimas	A1
Pakuotė	Dėklas
Padalos vertė	0,05 mm
Padalos vertė	1/20 mm
Padalos vertė	1/128 in
Padalos vertė, pasirenkama	mm / coliai
Norma	ISO 13385
Gylmatis	kampuotas 3,7×1,3

Yra gyliamatis	taip
Matavimo nuokrypis E MPE	±0,05 mm
Fiksavimas	Reguliavimo varžtas viršuje
Matavimo prietaisai	analoginis
Medžiaga	Nerūdijantis plienas, INOX
visos dalys	grūdintas
Produkto rūšis	Universalus slankmatis

Paslaugos

DAkS kalibravimasSlankmatis / slankmatis-gylmatis Maksimalios matavimo ribos 200 mm	021010 200
KalibravimasSlankmatis / gylmatis Maksimalios matavimo ribos 200 mm	021000 200

Priedai

Dirbtinės odos dėklas slankmačiui su Nonijaus skale	412500
---	--------