



## Įspraustinė Whistle-Notch Forma ADB, BT 50 trumpa, Įspraustinė Whistle-Notch: 6 mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	302726 6
GTIN	2050001921567
Produktų klasė	36E

### Aprašas

#### Aprašymas:

Su užveržimo varžtu ir atraminiu sraigtu.

#### Priedai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308760 – 308806.

Norma: DIN 6359

Laikiklio norma: JIS B6339

Laikiklio norma: ISO 7388-2

Forma: ADB

Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius: G 6,3 prie 15 000 min<sup>-1</sup>

Radialinio mušimo tikslumas: ≤3 μm

Darbinės dalies ilgis, A matmuo: 63 mm

Išorinis Ø D: 25 mm

Atsarginis užveržimo varžtas 309900: 6

### Techninis aprašymas

Atsarginis užveržimo varžtas 309900	6
Užspaudimo Ø D <sub>1</sub>	6 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	63 mm
Išorinis Ø D	25 mm
Laikiklis	BT 50 trumpa

Norma	DIN 6359
Laikiklio norma	JIS B6339
Laikiklio norma	ISO 7388-2
Forma	ADB
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 6,3 prie 15 000 min <sup>-1</sup>
Radialinio mušimo tikslumas	≤3 μm
Pjovimo technika	HPC

## Priedai

Užtraukimo važtas 60° sandarus tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308785 50
Užtraukimo važtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308760 50
Užtraukimo važtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308765 50
Užtraukimo važtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308790 50
Užtraukimo važtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308795 50
Užtraukimo važtas 60° sandarus tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308780 50