



Modulinis spaustuvas, Žiaunų plotis A: 150/2mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	362100 150/2
GTIN	2050001077486
Produktų klasė	35G

Aprašymas

Modelis:

- Paprastas mechaninis valdymas (iki 3,5 t).
- Paprastas užspaudimo ribų nustatymas.
- Automatinis spaustuvas su žemyn spaudžiančiomis žiaunomis.
- Su grūdintu įdėklu HRC 60.
- Lygiagretumas 0,02 mm.

Tiekimo sudėtis:

Komplekte ruošinio atrama, 1 prispaudiklis, 2 T formos bazavimo kaladėlės Nr. 362160 dyd. 16/16, 1 užveržimo raktas, 1 šešiabriaunis raktas.

Pastaba:

Kitas T-formos bazavimo kaladėles žr. Nr. 362160.

Techninis aprašymas

Bendras ilgis L	420 mm
Prizminis griovelis išilgai I	16 mm
Svoris	35,5 kg
Žiaunų aukštis C	50 mm
Tinkamų priedų spalvinis žymėjimas	Gerardi 150
Korpuso aukštis G	50 mm

Prizminis griovelis skersai n	16 mm
Žiaunų plotis A	150 mm
Užveržimo ribos b	200 mm
Maks. užspaudimo jėga prie 80 Nm	30 kN
Serija	Gerardi 150
Produkto rūšis	Mašininis spaustuvas

Priedai

Prizminio griovelio kaladėlių pora T formos griovelio nominalus dydis B / griovelis 14/16 mm	362160 14/16
Prizminio griovelio kaladėlių pora T formos griovelio nominalus dydis B / griovelis 12/16 mm	362160 12/16
Lūpa su išilginiais grioveliais (vnt.) Lūpų pločiui 150 mm	362146 150
Prispaudiklių pora Lūpų pločiui 150 mm	362120 150
Užspaud. element. sumontuotas (vnt.) Lūpų pločiui 150 mm	362144 150
Paslankus modulinis elementas (vnt.) Lūpų pločiui 150 mm	362145 150
Lenkta uždedama lūpa (vnt.) Lūpų pločiui 150 mm	362130 150
Lygi lūpa, minkšta (vnt.) Lūpų pločiui 150 mm	362148 150
Prizminio griovelio kaladėlių pora T formos griovelio nominalus dydis B / griovelis 16/16 mm	362160 16/16
Prizminė užspaudimo lūpa (vnt.) Lūpų pločiui 150 mm	362125 150
Lygi lūpa, kieta (vnt.) Lūpų pločiui 150 mm	362147 150
Judinama žiauna (vnt.) Lūpų pločiui 150 mm	362143 150
Prizminio griovelio kaladėlių pora T formos griovelio nominalus dydis B / griovelis 20/16 mm	362160 20/16
Prizminio griovelio kaladėlių pora T formos griovelio nominalus dydis B / griovelis 18/16 mm	362160 18/16
Prizminė viršutinė lūpa (vnt.) Lūpų pločiui 150 mm	362135 150
Vidurinė žiauna (vnt.) Lūpų pločiui 150 mm	362142 150

Fiksuotas modulinis elementas (vnt.) Lūpų pločiui 150 mm

362150 150