

**HOLEX****Didelės užspaudimo jėgos spaustuvas, Žiaunų plotis: 125mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	362010 125
GTIN	4045197233837
Produktų klasė	32F

**Aprašymas****Modelis:**

- Pagrindinis korpusas iš ketaus GGG 60, kreipiančiosios pilnai užgrūdintos ir nušlifuotos.
- Mechaninis hidraulinis stiprintuvas su tiksliai pasirenkama užspaudimo jėga.
- Techninės priežiūros nereikalaujantis, uždengtas aukšto slėgio suklys.
- Su grūdintomis ir nušlifuotomis lygiomis užspaudimo lūpomis.
- Apatinė dalis su išilginiais ir skersiniais grioveliais užtikrina tikslų ir greitą spaustuvo bazavimą išilgine ir skersine kryptimi.

**Paskirtis:**

- Standžiam ir maksimaliai patikimam ruošinių užspaudimui, veikiant net didžiausioms pjovimo jėgoms.
- Vienodas atraminis aukštis užtikrina racionalų darbą su keliais spaustuvais vienas šalia kito.

**Tiekimo sudėtis:**

Kartu su 4 prispaudikliais, 1 grūdintų užspaudimo lūpų pora, sukama rankena.

**Priedai pasirinktinai:**

- Išlygiavimo ir užfiksavimo rinkinį žr. Nr. 360530; priedus žr. Nr. 362015 – 362025.
- Kitas žiaunas žr. Nr. 362400 – 362620.

**Pastaba:**

Norėdami pritvirtinti papildomus kumštelius, nuimkite standartinius.

Norėdami naudoti kumštelius Nr. 362400 – 362620 prašome išmontuoti standartinį priekinį kumštelį, tada priekinius kumštelius Nr. 362400 – 362620 galima montuoti centrinėje M10 kiaurymėje.

**Techninis aprašymas**

Užveržimo ribos b I	0 - 105 mm
L <sub>2</sub>	80 mm
Žiaunų plotis	125 mm
Užspaudimo jėga	40 kN
Užveržimo ribos b praplėstos	255 mm
Korpuso aukštis c	107 mm
Sriegio dydis d <sub>1</sub>	M12
Tinkamų priedų spalvinis žymėjimas	HD-HOLEX
Užveržimo ribos b II	100 - 205 mm
L <sub>3</sub>	60 mm
Antdėklo aukštis G +0,02	65 mm
L <sub>4</sub>	489 - 694 mm
Svoris	25 kg
Korpuso ilgis a	425 mm
Produkto rūšis	Mašininis spaustuvas

## Priedai

Lūpų pora su išilginiais ir skersiniais grioveliais Kai žiaunų plotis 125 mm	362400 125
Pagrindinių lūpų pora, minkštos Kai žiaunų plotis 125 mm	362520 125
Ratukų tempimo žemyn lūpų pora Kai žiaunų plotis 125 mm	362460 125
Lūpų pora su nuleistu padėjimo paviršiumi Kai žiaunų plotis 125 mm	362560 125
Sukamasis pagrindas Kai žiaunų plotis 125 mm	362015 125
Spyruoklinių plokštelių lūpų pora Kai žiaunų plotis 125 mm	362600 125
Prispaudiklių rinkinys 2 vnt. Kai žiaunų plotis 125/160 mm	360750 125/160
Atsarginių spyruoklinių plokštelių pora Kai žiaunų plotis 125 mm	362620 125

Prizminių lūpų pora Kai žiaunų plotis 125 mm	362500 125
Lygių lūpų pora Kai žiaunų plotis 125 mm	362420 125
Sukamoji rankena Kai žiaunų plotis 125/160 mm	360810 125/160
Pakopinė užspaudimo lūpa Kai žiaunų plotis 125 mm	362030 125
Reguliuojama ruošinio atrama Kai žiaunų plotis 125 mm	362020 125