

**Mahr****Slankmatis su Nonijaus skale Nonijus 1/50, Matavimo diapazonas: 150mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	410251 150
GTIN	4059192001582
Produktų klasė	43A

**Aprašymas****Modelis:**

Chromuoti užrašai matiniai.

Tiksli, kontrastinga skalė.

Fiksavimo varžtas viršuje.

Matavimo plokštumos tiksliai šlifotos.

**Be** suskirstymo coliais.

**Priedai pasirinktinai:**

Sriegių lentelė Nr. 412180, skirta slankmačio galinei pusei.

**Techninis aprašymas**

Pakuotė	Dėklas
Matavimo ribos (diapazonas)	0 - 150 mm
Kalibravimas	A1
Padalos vertė	0,02 mm
Antgalių ilgis	40 mm
Padalos vertė	1/50 mm
Norma	ISO 13385
Gylmatis	plokščias
Yra gyliamatis	taip
Matavimo nuokrypis E MPE	±0,04 mm

Fiksavimas	Reguliavimo varžtas viršuje
Matavimo prietaisai	analoginis
Medžiaga	Nerūdijantis plienas, INOX
visos dalys	grūdintas
Produkto rūšis	Universalus slankmatis

## Paslaugos

DAkS kalibravimasSlankmatis / slankmatis-gylmatis Maksimalios matavimo ribos 200 mm	021010 200
KalibravimasSlankmatis / gylmatis Maksimalios matavimo ribos 200 mm	021000 200

## Priedai

Dirbtinės odos dėklas slankmačiui su Nonijaus skale	412500
---	--------