

HOLEX**Didelės užspaudimo jėgos spaustuvas, Žiaunų plotis: 160mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	362010 160
GTIN	4045197233844
Produktų klasė	32F

Aprašymas**Modelis:**

- Pagrindinis korpusas iš ketaus GGG 60, kreipiančiosios pilnai užgrūdintos ir nušlifuotos.
- Mechaninis hidraulinis stiprintuvas su tiksliai pasirenkama užspaudimo jėga.
- Techninės priežiūros nereikalaujantis, uždengtas aukšto slėgio suklys.
- Su grūdintomis ir nušlifuotomis lygiomis užspaudimo lūpomis.
- Apatinė dalis su išilginiais ir skersiniais grioveliais užtikrina tikslų ir greitą spaustuvo bazavimą išilgine ir skersine kryptimi.

Paskirtis:

- Standžiam ir maksimaliai patikimam ruošinių užspaudimui, veikiant net didžiausioms pjovimo jėgoms.
- Vienodas atraminis aukštis užtikrina racionalų darbą su keliais spaustuvais vienas šalia kito.

Tiekimo sudėtis:

Kartu su 4 prispaudikliais, 1 grūdintų užspaudimo lūpų pora, sukama rankena.

Priedai pasirinktinai:

- Išlygiavimo ir užfiksavimo rinkinį žr. Nr. 360530; priedus žr. Nr. 362015 – 362025.
- Kitas žiaunas žr. Nr. 362400 – 362620.

Pastaba:

Norėdami pritvirtinti papildomus kumštelius, nuimkite standartinius.

Norėdami naudoti kumštelius Nr. 362400 – 362620 prašome išmontuoti standartinį priekinį kumštelį, tada priekinius kumštelius Nr. 362400 – 362620 galima montuoti centrinėje M10 kiaurymėje.

Techninis aprašymas

Antdėklo aukštis G +0,02	80 mm
Užspaudimo jėga	50 kN
L ₃	95 mm
Svoris	50 kg
Užveržimo ribos b praplėstos	365 mm
L ₂	90 mm
Korpuso aukštis c	130 mm
L ₄	575 - 880 mm
Tinkamų priedų spalvinis žymėjimas	HD-HOLEX
Sriegio dydis d ₁	M16
Žiaunų plotis	160 mm
Užveržimo ribos b I	0 - 155 mm
Užveržimo ribos b II	150 - 305 mm
Korpuso ilgis a	570 mm
Produkto rūšis	Mašininis spaustuvas

Priedai

Sukamoji rankena Kai žiaunų plotis 125/160 mm	360810 125/160
Lygių lūpų pora Kai žiaunų plotis 160 mm	362420 160
Ratukų tempimo žemyn lūpų pora Kai žiaunų plotis 160 mm	362460 160
Prizminių lūpų pora Kai žiaunų plotis 160 mm	362500 160
Prispaudiklių rinkinys 2 vnt. Kai žiaunų plotis 125/160 mm	360750 125/160
Pagrindinių lūpų pora, minkštos Kai žiaunų plotis 160 mm	362520 160
Atsarginių spyruoklinių plokštelių pora Kai žiaunų plotis 160 mm	362620 160
Spyruoklinių plokštelių lūpų pora Kai žiaunų plotis 160 mm	362600 160
Lūpų pora su išilginiais ir skersiniais grioveliais Kai žiaunų plotis 160 mm	362400 160

Sukamasis pagrindas Kai žiaunų plotis 160 mm

362015 160