

Waldmann **LED stačiakampis šviestuvas su lupa be stovo, Tipas: 2****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

491521 2

GTIN

4013330089412

Produktų klasė

49A

Aprašymas**Modelis:**

LED šviestuvas su lupa tolygiam darbinio paviršiaus apšvietimui be atspindžių. Laisvai judinama lankstinė svirtis. Dėl spyruoklinės konstrukcijos šviestuvą galima užfiksuoti bet kurioje padėtyje.

- **Pagerintos kokybės, šlifotas ir nesibraižantis stiklinis lęšis. Lankstomas.**
- **Stačiakampis šviestuvas su lupa stipriam didelio ploto bei tolygiam apšvietimui su 54 LED lemputėmis. Galia tik 12 W, šviesos stipris 6000 Lx, laipsniškai reguliuojamas. LED lemputės šviečia iki 50000 h.**
- **Segmentinė schema smulkiausios struktūros ir netikslumų atpažinimui. Galima pasirinkti šviesos srautą su šešėliais arba be šešėlio.**
- **Didelis langelis neiškraipo vaizdo.**

Tiekimo sudėtis:

Su gaubtu ir plastikine prisukama kojele.

Priedai pasirinktinai:

Stovas pastatymui ant stalo Nr. 491660; gnybtas Nr. 491670

Pastaba:

Gamintojas gali pakeisti šviesos šaltinį.

Techninis aprašymas

Galvutės plotis

194 mm

Lęšio plotis	105 mm
Galvutės aukštis	75 mm
Išnešimas	900 mm
Svoris	2 kg
Lęšio ilgis	162 mm
Galvutės ilgis	298 mm
Didinimas (x kartų)	1,75
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Apšvietimo priemonės	LED modulis
Keičiamos apšvietimo priemonės	ne
Produkto rūšis	Lupos šviestuvai

Priedai

Atraminis padas šviestuvui su lupa Nr. 491521	491660
-----------------------------------------------	--------