



Modulinis spaustuvas, Žiaunų plotis A: 200/3mm



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 362100 200/3 |
| GTIN | 2050001719522 |
| Produktų klasė | 35G |

Aprašymas

Modelis:

- Paprastas mechaninis valdymas (iki 3,5 t).
- Paprastas užspaudimo ribų nustatymas.
- Automatinis spaustuvas su žemyn spaudžiančiomis žiaunomis.
- Su grūdintu įdėklų HRC 60.
- Lygiagretumas 0,02 mm.

Tiekimo sudėtis:

Komplekte ruošinio atrama, 1 prispaudiklis, 2 T formos bazavimo kaladėlės Nr. 362160 dyd. 16/16, 1 užveržimo raktas, 1 šešiabriaunis raktas.

Pastaba:

Kitas T-formos bazavimo kaladėles žr. Nr. 362160.

Techninis aprašymas

| | |
|------------------------------------|-------------|
| Prizminis griovelis išilgai l | 16 mm |
| Korpuso aukštis G | 70 mm |
| Prizminis griovelis skersai n | 16 mm |
| Užveržimo ribos b | 300 mm |
| Žiaunų aukštis C | 65 mm |
| Tinkamų priedų spalvinis žymėjimas | Gerardi 200 |

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| Žiaunų plotis A | 200 mm |
| Bendras ilgis L | 595 mm |
| Svoris | 69 kg |
| Maks. užspaudimo jėga prie 120 Nm | 40 kN |
| Serija | Gerardi 200 |
| Produkto rūšis | Mašininis spaustuvas |

Priedai

| | |
|--|--------------|
| Prizminio griovelio kaladėlių pora T formos griovelio nominalus dydis B / griovelis 12/16 mm | 362160 12/16 |
| Prizminio griovelio kaladėlių pora T formos griovelio nominalus dydis B / griovelis 20/16 mm | 362160 20/16 |
| Prispaudiklių pora Lūpų pločiui 200 mm | 362120 200 |
| Prizminio griovelio kaladėlių pora T formos griovelio nominalus dydis B / griovelis 18/16 mm | 362160 18/16 |
| Lygi lūpa, kieta (vnt.) Lūpų pločiui 200 mm | 362147 200 |
| Lygi lūpa, minkšta (vnt.) Lūpų pločiui 200 mm | 362148 200 |
| Lūpa su išilginiais grioveliais (vnt.) Lūpų pločiui 200 mm | 362146 200 |
| Prizminio griovelio kaladėlių pora T formos griovelio nominalus dydis B / griovelis 16/16 mm | 362160 16/16 |
| Prizminio griovelio kaladėlių pora T formos griovelio nominalus dydis B / griovelis 14/16 mm | 362160 14/16 |