

**Slankmatis su momentiniu fiksatoriumi, Matavimo ribos: 150mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	410625 150
GTIN	4045197203021
Produktų klasė	41Z

Aprašymas**Modelis:**

Užrašai neblizgūs, matiniai chromuoti. Tikslī, kontrastinga skalė. Matavimo plokštumos tiksliai šlifotos.

Techninis aprašymas

Pakuotė	tvirta dėžė
Antgalių ilgis	40 mm
Kalibravimas	A1
Matavimo ribos (diapazonas)	0 - 150 mm
Padalos vertė	0,05 mm
Padalos vertė	1/20 mm
Padalos vertė	1/128 in
Padalos vertė, pasirenkama	mm / coliai
Norma	ISO 13385
Gylmatis	kampuotas 3,7×1,3
Matavimo nuokrypis E MPE	±0,03 mm
Matavimo prietaisai	analoginis
Medžiaga	Nerūdijantis plienas, INOX

visos dalys	grūdintas
Sriegių lentelė	Slankmačių lentelė
Produkto rūšis	Universalus slankmatis

Paslaugos

DAkS kalibravimasSlankmatis / slankmatis-gylmatis Maksimalios matavimo ribos 200 mm	021010 200
KalibravimasSlankmatis / gylmatis Maksimalios matavimo ribos 200 mm	021000 200

Priedai

Dirbtinės odos dėklas slankmačiui su Nonijaus skale	412500
Lentelė slankmačiams	412180