

**HOLEX****Slankmatis su Nonijaus skale Nonijus 1/20, Matavimo diapazonas: 100mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	410200 100
GTIN	4045197302106
Produktų klasė	41Z

**Aprašymas****Modelis:**

Chromuoti užrašai matiniai. Fiksavimo varžtas viršuje. Be colinių padalų.

**Tiekimo sudėtis:**

Su sriegių lentele Nr. 412180, skirta slankmačio galinei pusei.

**Techninis aprašymas**

Pakuotė	Dėklas
Padalos vertė	0,05 mm
Antgalių ilgis	30 mm
Kalibravimas	A1
Matavimo ribos (diapazonas)	0 - 100 mm
Padalos vertė	1/20 mm
Norma	ISO 13385
Gylmatis	kampuotas 2,2×1,0
Yra gyliamatis	taip
Matavimo nuokrypis E MPE	±0,05 mm
Fiksavimas	Reguliavimo varžtas viršuje
Matavimo prietaisai	analoginis

Medžiaga	Nerūdijantis plienas, INOX
visos dalys	grūdintas
Sriegių lentelė	Slankmačių lentelė
Produkto rūšis	Universalus slankmatis

## Paslaugos

DAkS kalibravimasSlankmatis / slankmatis-gylmatis Maksimalios matavimo ribos 200 mm	021010 200
KalibravimasSlankmatis / gylmatis Maksimalios matavimo ribos 200 mm	021000 200