

**HOLEX****Didelės užspaudimo jėgos automatinis spaustuvas be sukamojo pagrindo,  
Lūpų plotis: 135mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	362075 135
GTIN	2050001760852
Produktų klasė	32E

**Aprašymas****Modelis:**

- Pagrindinis korpusas iš ketaus GGG 60, kreipiančiosios pilnai užgrūdintos ir nušlifuotos.
- Mechaninis hidraulinis stiprintuvas su tiksliai pasirenkama užspaudimo jėga.
- Techninės priežiūros nereikalaujantis, uždengtas aukšto slėgio suklys.
- Su grūdintomis ir nušlifuotomis lygiomis užspaudimo lūpomis.
- Apatinė dalis su išilginiais ir skersiniais grioveliais užtikrina tikslų ir greitą spaustuvo bazavimą išilgine ir skersine kryptimi.

**Įrankio paveikslėlio detalių aprašymas:**

Keičiamos užspaudimo lūpos.

Greitas užspaudimo ribų reguliavimas.

Išankstinis užspaudimo jėgos nustatymas.

**Paskirtis:**

Standžiam ir maksimaliai patikimam ruošinių užspaudimui, veikiant net didžiausioms pjovimo jėgoms. Greitas užveržimas naudojant rankeną.

**Tiekimo sudėtis:**

Kartu su 1 užspaudimo lūpų pora (viena pusė su išilginiais grioveliais, kita – lygi), rankena.

**Priedai pasirinktinai:**

Keičiamos lūpos Nr. 362076; 362077; 362079, sukamasis pagrindas Nr. 362073.

**Techninis aprašymas**

Užspaudimo jėga	40 kN
-----------------	-------

Antdėklo aukštis G $\pm 0,02$	72,5 mm
Užveržimo ribos b I	0 - 72 mm
H	70 mm
Žiaunų aukštis C	39,6 mm
Tinkamų priedų spalvinis žymėjimas	HD veržtuvas
Svoris	39 kg
Užveržimo ribos b III	144 - 220 mm
Korpuso aukštis c	112 mm
Užveržimo ribos b II	69 - 147 mm
L <sub>4</sub>	461 - 679 mm
Žiaunų plotis	135 mm
Produkto rūšis	Mašininis spaustuvas

## Priedai

Spaustuvų sukamas pagrindas Kai žiaunų plotis 135 mm	362073 135
Užspaudimo lūpa su išilginiais grioveliais, kita pusė lygi Kai žiaunų plotis 135 mm	362076 135
Užspaudimo lūpa, smulkiai ranti, kita pusė su išilginiais grioveliais Kai žiaunų plotis 135 mm	362077 135
Užspaudimo lūpa su prizminiais grioveliais, kita pusė su išilginiais grioveliais Kai žiaunų plotis 135 mm	362079 135
Spaustuvų sukamas pagrindas Kai žiaunų plotis 113 mm	362073 113