



Modulinis spaustuvas, Žiaunų plotis A: 200/4mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	362100 200/4
GTIN	2050001719539
Produktų klasė	35G

Aprašymas

Modelis:

- Paprastas mechaninis valdymas (iki 3,5 t).
- Paprastas užspaudimo ribų nustatymas.
- Automatinis spaustuvas su žemyn spaudžiančiomis žiaunomis.
- Su grūdintu įdėklu HRC 60.
- Lygiagretumas 0,02 mm.

Tiekimo sudėtis:

Komplekte ruošinio atrama, 1 prispaudiklis, 2 T formos bazavimo kaladėlės Nr. 362160 dyd. 16/16, 1 užveržimo raktas, 1 šešiabriaunis raktas.

Pastaba:

Kitas T-formos bazavimo kaladėles žr. Nr. 362160.

Techninis aprašymas

Žiaunų plotis A	200 mm
Užveržimo ribos b	400 mm
Svoris	74 kg
Prizminis griovelis išilgai l	16 mm
Žiaunų aukštis C	65 mm
Prizminis griovelis skersai n	16 mm

Tinkamų priedų spalvinis žymėjimas	Gerardi 200
Bendras ilgis L	695 mm
Korpuso aukštis G	70 mm
Maks. užspaudimo jėga prie 120 Nm	40 kN
Serija	Gerardi 200
Produkto rūšis	Mašininis spaustuvas

Priedai

Prizminio griovelio kaladėlių pora T formos griovelio nominalus dydis B / griovelis 12/16 mm	362160 12/16
Prizminio griovelio kaladėlių pora T formos griovelio nominalus dydis B / griovelis 16/16 mm	362160 16/16
Prispaudiklių pora Lūpų pločiui 200 mm	362120 200
Prizminio griovelio kaladėlių pora T formos griovelio nominalus dydis B / griovelis 18/16 mm	362160 18/16
Prizminio griovelio kaladėlių pora T formos griovelio nominalus dydis B / griovelis 14/16 mm	362160 14/16
Lūpa su išilginiais grioveliais (vnt.) Lūpų pločiui 200 mm	362146 200
Lygi lūpa, kieta (vnt.) Lūpų pločiui 200 mm	362147 200
Prizminio griovelio kaladėlių pora T formos griovelio nominalus dydis B / griovelis 20/16 mm	362160 20/16
Lygi lūpa, minkšta (vnt.) Lūpų pločiui 200 mm	362148 200