

HOLEX**Slankmatis be paralakso su apvaliu gylmačiu, Matavimo diapazonas: 150mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	410640 150
GTIN	4045197304001
Produktų klasė	41Z

Aprašymas**Modelis:**

Chromuoti užrašai neblizgūs, matiniai. Tikslī, kontrastinga skalė, matavimo plokštumos tiksliai šlifotos. Plokščia Nonijaus skalė **nuskaitymui be paralakso**.
Su fiksavimo varžtu viršuje ir apvaliu gylmačiu.

Techninis aprašymas

Matavimo ribos (diapazonas)	0 - 150 mm
Antgalių ilgis	40 mm
Pakuotė	tvirta dėžė
Kalibravimas	A1
Padalos vertė	0,05 mm
Padalos vertė	1/20 mm
Padalos vertė	1/128 in
Padalos vertė, pasirenkama	mm / coliai
Norma	ISO 13385
Gylmatis	Ø 1,6
Yra gyliamatis	taip
Matavimo nuokrypis E MPE	±0,05 mm

Skalė chromuota	taip
Gyliaučio Ø	1,6 mm
Fiksavimas	Reguliavimo varžtas viršuje
Matavimo prietaisai	analoginis
Medžiaga	Nerūdijantis plienas, INOX
visos dalys	grūdintas
Sriegių lentelė	Slankmačių lentelė
Produkto rūšis	Universalus slankmatis

Paslaugos

KalibravimasSlankmatis / gylmatis Maksimalios matavimo ribos 200 mm	021000 200
DAkkS kalibravimasSlankmatis / slankmatis-gylmatis Maksimalios matavimo ribos 200 mm	021010 200

Priedai

Lentelė slankmačiams	412180
Dirbtinės odos dėklas slankmačiui su Nonijaus skale	412500
Varžtas gylio nustatymo plokštei	412236