

HOLEX**Slankmatis su Nonijaus skale Nonijus 1/20, Matavimo diapazonas: 150mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	410200 150
GTIN	4045197202932
Produktų klasė	41Z

Aprašymas**Modelis:**

Chromuoti užrašai matiniai. Fiksavimo varžtas viršuje.

Tiekimo sudėtis:

Su sriegių lentele Nr. 412180, skirta slankmačio galinei pusei.

Techninis aprašymas

Pakuotė	Dėklas
Antgalių ilgis	40 mm
Kalibravimas	A1
Padalos vertė	0,05 mm
Matavimo ribos (diapazonas)	0 - 150 mm
Padalos vertė	1/20 mm
Padalos vertė	1/128 in
Padalos vertė, pasirenkama	mm / coliai
Norma	ISO 13385
Gylmatis	kampuotas 3,7×1,3
Yra gyliamatis	taip
Matavimo nuokrypis E MPE	±0,05 mm

Fiksavimas	Reguliavimo varžtas viršuje
Matavimo prietaisai	analoginis
Medžiaga	Nerūdijantis plienas, INOX
visos dalys	grūdintas
Sriegių lentelė	Slankmačių lentelė
Produkto rūšis	Universalus slankmatis

Paslaugos

KalibravimasSlankmatis / gylmatis Maksimalios matavimo ribos 200 mm	021000 200
DAkS kalibravimasSlankmatis / slankmatis-gylmatis Maksimalios matavimo ribos 200 mm	021010 200

Priedai

Dirbtinės odos dėklas slankmačiui su Nonijaus skale	412500
---	--------