

HOLEX**Didelės užspaudimo jėgos automatinis spaustuvas be sukamojo pagrindo,
Lūpų plotis: 160mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	362075 160
GTIN	2050001760869
Produktų klasė	32E

Aprašymas**Modelis:**

- Pagrindinis korpusas iš ketaus GGG 60, kreipiančiosios pilnai užgrūdintos ir nušlifuotos.
- Mechaninis hidraulinis stiprintuvas su tiksliai pasirenkama užspaudimo jėga.
- Techninės priežiūros nereikalaujantis, uždengtas aukšto slėgio suklys.
- Su grūdintomis ir nušlifuotomis lygiomis užspaudimo lūpomis.
- Apatinė dalis su išilginiais ir skersiniais grioveliais užtikrina tikslų ir greitą spaustuvo bazavimą išilgine ir skersine kryptimi.

Įrankio paveikslėlio detalių aprašymas:

Keičiamos užspaudimo lūpos.

Greitas užspaudimo ribų reguliavimas.

Išankstinis užspaudimo jėgos nustatymas.

Paskirtis:

Standžiam ir maksimaliai patikimam ruošinių užspaudimui, veikiant net didžiausioms pjovimo jėgoms. Greitas užveržimas naudojant rankeną.

Tiekimo sudėtis:

Kartu su 1 užspaudimo lūpų pora (viena pusė su išilginiais grioveliais, kita – lygi), rankena.

Priedai pasirinktinai:

Keičiamos lūpos Nr. 362076; 362077; 362079, sukamasis pagrindas Nr. 362073.

Techninis aprašymas

Antdėklo aukštis G ±0,02	83,5 mm
--------------------------	---------

Svoris	60 kg
Užveržimo ribos b I	0 - 104 mm
Užveržimo ribos b II	102 - 207 mm
H	80 mm
Užspaudimo jėga	50 kN
Korpuso aukštis c	133 mm
L ₄	507 - 817 mm
Tinkamų priedų spalvinis žymėjimas	HD veržtuvas
Žiaunų plotis	160 mm
Žiaunų aukštis C	49,6 mm
Užveržimo ribos b III	205 - 310 mm
Produkto rūšis	Mašininis spaustuvus

Priedai

Užspaudimo lūpa su prizminiais grioveliais kita pusė su išilginiais grioveliais Kai žiaunų plotis 160 mm	362079 160
Užspaudimo lūpa su išilginiais grioveliais, kita pusė lygi Kai žiaunų plotis 160 mm	362076 160
Užspaudimo lūpa, smulkiai ranti, kita pusė su išilginiais grioveliais Kai žiaunų plotis 160 mm	362077 160
Spaustuvų sukamas pagrindas Kai žiaunų plotis 160 mm	362073 160