

**HOLEX****Slankmatis be paralakso su momentiniu fiksatoriumi, Matavimo diapazonas: 150mm****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 410650 150    |
| GTIN             | 4045197304018 |
| Produktų klasė   | 41Z           |

**Aprašymas****Modelis:**

Chromuoti užrašai neblizgūs, matiniai. Tikslī, kontrastinga skalė, matavimo plokštumos tiksliai šlifautos. Plokščia Nonijaus skalė **nuskaitymui be paralakso**.  
Su momentiniu fiksatoriumi ir stabiliu, plokščiu gyliamačiu.

**Techninis aprašymas**

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Antgalių ilgis              | 40 mm             |
| Pakuotė                     | tvirta dėžė       |
| Matavimo ribos (diapazonas) | 0 - 150 mm        |
| Padalos vertė               | 0,05 mm           |
| Kalibravimas                | A1                |
| Padalos vertė               | 1/20 mm           |
| Padalos vertė               | 1/128 in          |
| Padalos vertė, pasirenkama  | mm / coliai       |
| Norma                       | ISO 13385         |
| Gylmatis                    | kampuotas 3,7×1,3 |
| Yra gyliamatis              | taip              |
| Matavimo nuokrypis E MPE    | ±0,05 mm          |

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Skalė chromuota     | taip                       |
| Fiksavimas          | Momentinis fiksatorius     |
| Matavimo prietaisai | analoginis                 |
| Medžiaga            | Nerūdijantis plienas, INOX |
| visos dalys         | grūdintas                  |
| Sriegių lentelė     | Slankmačių lentelė         |
| Produkto rūšis      | Universalus slankmatis     |

### Paslaugos

|  |            |
|--|------------|
| KalibravimasSlankmatis / gylmatis Maksimalios matavimo ribos 200 mm                  | 021000 200 |
| DAkKS kalibravimasSlankmatis / slankmatis-gylmatis Maksimalios matavimo ribos 200 mm | 021010 200 |

### Priedai

|   |        |
|---|--------|
| Dirbtinės odos dėklas slankmačiui su Nonijaus skale | 412500 |
| Lentelė slankmačiams                                | 412180 |
| Varžtas gylio nustatymo plokštei                    | 412236 |