

**HOLEX****Slankmatis su Nonijaus skale Nonijus 1/20, Matavimo diapazonas: 200mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	410200 200
GTIN	4045197519269
Produktų klasė	41Z

**Aprašymas****Modelis:**

Chromuoti užrašai matiniai. Fiksavimo varžtas viršuje.

**Tiekimo sudėtis:**

Su sriegių lentele Nr. 412180, skirta slankmačio galinei pusei.

**Techninis aprašymas**

Pakuotė	Dėklas
Antgalių ilgis	50 mm
Matavimo ribos (diapazonas)	0 - 200 mm
Kalibravimas	A1
Padalos vertė	0,05 mm
Padalos vertė	1/20 mm
Padalos vertė	1/128 in
Padalos vertė, pasirenkama	mm / coliai
Norma	ISO 13385
Gylmatis	kampuotas 3,7×1,3
Yra gyliamatis	taip
Matavimo nuokrypis E MPE	±0,05 mm

Fiksavimas	Reguliavimo varžtas viršuje
Matavimo prietaisai	analoginis
Medžiaga	Nerūdijantis plienas, INOX
visos dalys	grūdintas
Sriegių lentelė	Slankmačių lentelė
Produkto rūšis	Universalus slankmatis

### Paslaugos

DAkkS kalibravimasSlankmatis / slankmatis-gylmatis Maksimalios matavimo ribos 200 mm	021010 200
KalibravimasSlankmatis / gylmatis Maksimalios matavimo ribos 200 mm	021000 200