

**Mitutoyo****Slankmatis, Matavimo diapazonas: 150mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	410300 150
GTIN	4946368530000
Produktų klasė	44A

**Aprašymas****Modelis:**

Chromuoti užrašai matiniai.

Tiksli, kontrastinga skalė.

Fiksavimo varžtas viršuje.

**Be** suskirstymo coliais.

Tiksliai nušlifuoti matavimo paviršiai.

**Priedai pasirinktinai:**

Sriegių lentelė Nr. 412180, skirta slankmačio galinei pusei.

**Techninis aprašymas**

Kryžminio smaigalio ilgis	21 mm
Padalos vertė	0,05 mm
Antgalių ilgis	40 mm
Kalibravimas	A1
Pakuotė	Dėklas
Matavimo ribos (diapazonas)	0 - 150 mm
Padalos vertė	1/20 mm
Norma	ISO 13385
Svoris	143 g
Gylmatis	kampuotas 3,7×1,4

Yra gyliamatis	taip
Matavimo nuokrypis E MPE	±0,05 mm
Skalė chromuota	taip
Fiksavimas	Reguliavimo varžtas viršuje
Kreipimas	Padidintos krepiamosios
Matavimo prietaisai	analoginis
Medžiaga	Nerūdijantis plienas, INOX
visos dalys	grūdintas
Produkto rūšis	Universalus slankmatis

## Paslaugos

KalibravimasSlankmatis / gylmatis Maksimalios matavimo ribos 200 mm	021000 200
DAkKS kalibravimasSlankmatis / slankmatis-gylmatis Maksimalios matavimo ribos 200 mm	021010 200

## Priedai

Fiksavimo varžtas M2,6	410410
Dirbtinės odos dėklas slankmačiui su Nonijaus skale	412500
Gylmačio prispaudimo plokštelė, metalinė su 2 varžtais	412120