

HOLEX**Slankmatis su Nonijaus skale Nonijus 1/20, Matavimo diapazonas: 300mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	410200 300
GTIN	4045197519207
Produktų klasė	41Z

Aprašymas**Modelis:**

Chromuoti užrašai matiniai. Fiksavimo varžtas viršuje.

Tiekimo sudėtis:

Su sriegių lentele Nr. 412180, skirta slankmačio galinei pusei.

Techninis aprašymas

Padalos vertė	0,05 mm
Kalibravimas	A1
Pakuotė	Dėklas
Matavimo ribos (diapazonas)	0 - 300 mm
Antgalių ilgis	64 mm
Padalos vertė	1/20 mm
Padalos vertė	1/128 in
Padalos vertė, pasirenkama	mm / coliai
Norma	ISO 13385
Gylmatis	kampuotas 4,7×1,8
Yra gyliamatis	taip
Matavimo nuokrypis E MPE	±0,08 mm

Fiksavimas	Reguliavimo varžtas viršuje
Matavimo prietaisai	analoginis
Medžiaga	Nerūdijantis plienas, INOX
visos dalys	grūdintas
Sriegių lentelė	Slankmačių lentelė
Produkto rūšis	Universalus slankmatis

Paslaugos

KalibravimasSlankmatis / gylmatis Maksimalios matavimo ribos 300 mm	021000 300
DAkKS kalibravimasSlankmatis / slankmatis-gylmatis Maksimalios matavimo ribos 300 mm	021010 300

Priedai

Plastikinė dėžė Tipas MS300	412470 MS300
-----------------------------	--------------