

Mitutoyo**Slankmatis, Matavimo diapazonas: 150HMmm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	410300 150HM
GTIN	4946368110400
Produktų klasė	44A

Aprašymas**Modelis:**

Chromuoti užrašai matiniai.

Tiksli, kontrastinga skalė.

Fiksavimo varžtas viršuje.

Be suskirstymo coliais.

Tiksliai nušlifuoti matavimo paviršiai. Matavimo plokštumos iš **kietlydinio**.

Priedai pasirinktinai:

Sriegių lentelė Nr. 412180, skirta slankmačio galinei pusei.

Techninis aprašymas

Antgalių ilgis	40 mm
Matavimo ribos (diapazonas)	0 - 150 mm
Kalibravimas	A1
Kryžminio smaigalio ilgis	17 mm
Padalos vertė	0,05 mm
Matavimo plotas	Kietlydiniu dengtos matavimo plokštumos
Pakuotė	Dėklas
Padalos vertė	1/20 mm
Norma	ISO 13385

Svoris	145 g
Gylmatis	kampuotas 3,7×1,4
Yra gyliamatis	taip
Matavimo nuokrypis E MPE	±0,05 mm
Skalė chromuota	taip
Fiksavimas	Reguliuojamo varžtas viršuje
Kreipimas	Padidintos kriepiamosios
Matavimo prietaisai	analoginis
Medžiaga	Nerūdijantis plienas, INOX
visos dalys	grūdintas
Produkto rūšis	Universalus slankmatis

Paslaugos

DAkS kalibravimasSlankmatis / slankmatis-gylmatis Maksimalios matavimo ribos 200 mm	021010 200
KalibravimasSlankmatis / gylmatis Maksimalios matavimo ribos 200 mm	021000 200

Priedai

Gylmačio prispaudimo plokštelė, metalinė su 2 varžtais	412120
Dirbtinės odos dėklas slankmačiui su Nonijaus skale	412500
Fiksavimo varžtas M2,6	410410