

Re-Bo**Pjovimo diskas metalui stambiadantis HZ, be dangos, Ø × storis: 50X1,2mm**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	176000 50X1,2
GTIN	4045197244260
Produktų klasė	17A

Aprašymas

Modelis:

Visų diskų galiniai paviršiai su specialiu užgalandimo kampu. Diskai, kurių Ø 200 mm, ir siauri diskai dėl standumo yra su stebule. Tikslumas, dantų forma ir galinių paviršių atvirkščias kūgiškumas pagal DIN 1840.

DIN 1838 C stambiadantis, su lenktos formos dantimis, forma C. Našus diskas (HZ) **su rupaus ir glotnaus pjovimo dantimis**. Rupaus pjovimo dantis yra 0,15–0,30 mm aukštesnis už glotniojo pjovimo ir turi nuožulą abiejuose šonuose. Tokiu būdu abu dantys tolygiai paskirsto apkrovą pjovimo metu.

Paskirtis:

Puikiai tinka pjauti mažo ir vidutinio tvirtumo ruošinius. Dantų forma, paskirstanti apkrovą, užtikrina efektyvų pjovimą.

Prašome atkreipti dėmesį: jeigu ruošinys visiškai neperpjauamas, o tik įpjauamas, tada pjūvio galiniame paviršiuje lieka papildomas griovelis nuo aukštesnių rupaus pjovimo dantų.

Pastaba:

Radialinio ir galinio mušimo paklaidos yra žymiai mažesnės, kai kada iki 50 %, nei leistinos pagal DIN 1840.

Techninis aprašymas

Storis	1,2 mm
Ø	50 mm
Kiaurymės Ø	13 mm
Dantų skaičius Z	40
Danga	be dangos
Ašmenys	HSS
Norma	DIN 1838
Vidinis aušinimas	ne
Produkto rūšis	Pjovimo diskas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	800 m/min	N
Al >10 % Si	ribotai tinka	600 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	37 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	22 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	20 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	ribotai tinka	15 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	ribotai tinka	11 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	ribotai tinka	11 m/min	M
Ketus (G)	tinka	27 m/min	K
CuZn	ribotai tinka	400 m/min	N
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	ribotai tinka		
Oras	ribotai tinka		