

HOLEX**Slankmatis su Nonijaus skale 1/50 ir apvaliu gylmačiu, Matavimo diapazonas: 150mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	410205 150
GTIN	4045197202949
Produktų klasė	41Z

Aprašymas**Modelis:**

Chromuoti užrašai matiniai. Fiksavimo varžtas viršuje.

Tiekimo sudėtis:

Su sriegių lentelė Nr. 412180, skirta slankmačio galinei pusei.

Techninis aprašymas

Kalibravimas	A1
Pakuotė	Dėklas
Padalos vertė	0,02 mm
Matavimo ribos (diapazonas)	0 - 150 mm
Antgalių ilgis	40 mm
Padalos vertė	1/50 mm
Padalos vertė	1/1000 in
Padalos vertė, pasirenkama	mm / coliai
Norma	ISO 13385
Gylmatis	Ø 1,6
Yra gyliamatis	taip
Matavimo nuokrypis E MPE	±0,04 mm

Fiksavimas	Reguliavimo varžtas viršuje
Matavimo prietaisai	analoginis
Medžiaga	Nerūdijantis plienas, INOX
visos dalys	grūdintas
Sriegių lentelė	Slankmačių lentelė
Produkto rūšis	Universalus slankmatis

Paslaugos

KalibravimasSlankmatis / gylmatis Maksimalios matavimo ribos 200 mm	021000 200
DAkKS kalibravimasSlankmatis / slankmatis-gylmatis Maksimalios matavimo ribos 200 mm	021010 200

Priedai

Dirbtinės odos dėklas slankmačiui su Nonijaus skale	412500
---	--------