

Garant**Ilgas grąžtas HSS/E, be dangos, Ø DC h8: 1 mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 116061 1 |
| GTIN | 4045197026484 |
| Produktų klasė | 11B |

Aprašymas**Modelis:**

Dar labiau **sustiprinta šerdis** be pastorinto koto.

Preciziškai užgaląsta viršūnė.

Su **specialios formos grioveliais**. Geriausiai tinka gilioms kiaurymėms iki 10×D ir medžiagoms su sudėtingai susidarančiomis drožlėmis.

Rekomendacija:**Maksimalus gręžimo gylis:**

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c.$$

Pastaba:

Tinkami NC centravimo grąžtai Nr. 112120, 112140 ir 112170 su **142° viršūnės kampu** didesnam procesų patikimumui užtikrinti.

Techninis aprašymas

| | |
|---|--------------|
| Nominalusis Ø D _c | 1 mm |
| Užspaudimo griovelio ilgis c | 33 mm |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 |
| Pastūma f plienui < 500 N/mm ² | 0,05 mm/aps, |
| Tolerancija Nominalusis Ø | h8 |
| Koto Ø D _s | 1 mm |
| Bendras ilgis L | 56 mm |
| Norma | DIN 340 |
| rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L ₂ | 31,5 mm |

| | |
|--------------------------------------|--------------------|
| Smailas kampas | 130 laipsniai |
| Kotas | Cilindrinis kotas |
| Danga | be dangos |
| Ašmenys | HSS E |
| Tipas | FS |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 38 laipsniai |
| Vidinis aušinimas | ne |
| Spalvinis žymėjimas | be |
| Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V_c | ISO kodas |
|--------------------------------|---------------|----------|-----------|
| Aliuminis, plastikai | tinka | 70 m/min | N |
| Aliuminis (trumpadrožlis) | tinka | 45 m/min | N |
| Plienas <500 N/mm ² | tinka | 28 m/min | P |
| Plienas <750 N/mm ² | tinka | 21 m/min | P |
| Plienas <900 N/mm ² | ribotai tinka | 18 m/min | P |
| Ketus (G) | tinka | 25 m/min | K |
| Alyva | tinka | | |
| drėgnas, maks. | tinka | | |