

**PLANOLITH****Galinių galvučių pora, kokybės klasė 1, sunki konstrukcija, Viršūnės aukštis: 150mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	431710 150
GTIN	2050001039149
Produktų klasė	46H

**Aprašymas****Modelis:**

Iš tankaus specialaus ketaus liejinio, ypač atsparaus dilimui. Viena galinė galvutė su fiksuota, o kita su ašine kryptimi judančia pinole. Pinolė reguliuojama rankine svirtimi. Su grūdintais prizmės antgaliais.

**Tikslumas:**

Kokybės klasė 1, ašių tikslumas  $\pm 0,008$  mm.

**Pastaba:**

Atkreipkite dėmesį, kad taikomos **papildomos pristatymo** sąlygos. Kitų aukščių antgaliai pagal užklausą.

**Techninis aprašymas**

Atskiros poros svoris	28 kg
Atskiros poros ilgis	360 mm
Plotis	120 mm
maksimali leistina apkrova	75 kg
Viršūnės aukštis	150 mm
Prizmės velenams, kurių $\emptyset$	10 - 50 mm
Pinolės laikiklis	MK2

Ašių tikslumas	±0,008 mm
Kokybė	1
Produkto rūšis	Galinė galvutė