

PLANOLITH**Galinių galvučių pora, kokybės klasė 1, sunki konstrukcija, Viršūnės aukštis: 200mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	431710 200
GTIN	2050001039156
Produktų klasė	46H

Aprašymas**Modelis:**

Iš tankaus specialaus ketaus liejinio, ypač atsparaus dilimui. Viena galinė galvutė su fiksuota, o kita su ašine kryptimi judančia pinole. Pinolė reguliuojama rankine svirtimi. Su grūdintais prizmės antgaliais.

Tikslumas:

Kokybės klasė 1, ašių tikslumas $\pm 0,008$ mm.

Pastaba:

Atkreipkite dėmesį, kad taikomos **papildomos pristatymo** sąlygos. Kitų aukščių antgaliai pagal užklausą.

Techninis aprašymas

Pinolės laikiklis	MK2
Prizmės velenams, kurių \emptyset	10 - 50 mm
Atskiros poros ilgis	390 mm
Viršūnės aukštis	200 mm
Plotis	120 mm
Atskiros poros svoris	33 kg
maksimali leistina apkrova	75 kg

Ašių tikslumas	±0,008 mm
Kokybė	1
Produkto rūšis	Galinė galvutė