

**Teroson**
**Teromix 2K poliuretano klijai, 50 ml, Gamintojo ID: 6700ME**

**Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 083378 6700ME |
| GTIN             | 4002872012453 |
| Produktų klasė   | 04L           |

**Aprašymas**
**Modelis:**

Universalūs klijai. Galima klijuoti daug įvairių medžiagų, pvz., aukštos kokybės plieną, aliuminį ir kitus metalus, plastikus, medieną ir dažytus paviršius (nerekomenduojama PP ir PE). Kietėja nepriklausomai nuo temperatūros ir drėgnumo. Paprastas apdirbimas komplekte esančiu statiniu maišikliu.

Pavojingų medžiagų ženklavimas: GHS07 Dėmesio

Atsparumas šlyčiai: 13 N/mm<sup>2</sup>

**Techninis aprašymas**

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Pavojingų medžiagų ženklavimas | GHS07 Dėmesio        |
| Atsparumas šlyčiai             | 13 N/mm <sup>2</sup> |
| Gamintojo pavadinimas          | PU 6700 ME           |
| Dinaminis klampumas            | 16000 mPas           |
| Forma                          | Pasta                |
| Cheminė bazė                   | Poliuretano          |

|                                       |                        |
|---------------------------------------|------------------------|
| Spalva                                | pilkos                 |
| Kietis pagal šorą                     | 95                     |
| Laikymo temperatūra                   | 10 °C                  |
| Temperatūros ribos                    | -40 °C                 |
| Galiojimo laikas nuo pagaminimo datos | 12 mėnuo               |
| Apdirbimo laikas                      | 5 s                    |
| Užpildymo kiekis                      | 50 g                   |
| Apdirbimo temperatūra                 | 18 - 25 °C             |
| tinka medžiagoms                      | Nerūdijantysis plienas |
| tinka medžiagoms                      | Aliuminis              |
| tinka medžiagoms                      | iš plastiko            |
| tinka medžiagoms                      | Mediena                |
| Tankis                                | 1,45 g/cm <sup>3</sup> |
| Darbinis kietumas pagal               | 5 min                  |
| Kietumas tempiant pagal               | 2 min                  |
| maksimalūs tarpo matmenys             | 3 mm                   |
| Produkto pavadinimo požymis           | 50 ml                  |
| Produkto rūšis                        | Dvikomponenčiai klijai |