



## Didelės užspaudimo jėgos spaustuvas be sukamojo pagrindo, Žiaunų plotis: 100mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	362250 100
GTIN	4250364400183
Produktų klasė	34A

### Aprašymas

#### Modelis:

- Pagrindinis korpusas su išilginiu ir skersiniu grioveliu užtikrina tikslų ir greitą spaustuvo bazavimą išilgine ir skersine kryptimi.
- Techninės priežiūros nereikalaujantis didelės užspaudimo jėgos suklys, užtikrinantis pastovų slėgį dėl nesusidėvinčio, mechanškai veikiančio stiprintuvo.
- Korpusas iš aukštos kokybės specialaus ketaus, kreipiamosios pilnai užgrūdintos ir nušlifuotos.
- Galima pasirinkti norimą užspaudimo jėgą: Padėtyje 0 nėra slėgio. Ilgalaikiai bandymai parodė, kad stiprintuvas be jokių problemų atlaiko 1 mln. darbinių ciklų.
- Nemažėjanti užveržimo jėga. Greitas lygiavimas veržtuve su 2 laisvais prizminio griovelio spraustukais tiksliai suformuotuose grioveliuose.
- Keičiamos lūpos, grūdintos ir nušlifuotos (su išilginiais ir skersiniais grioveliais).
- Aukščio tolerancija – 0,03 mm.

#### Paskirtis:

- Standžiam ir maksimaliai patikimam ruošinių užspaudimui, veikiant net didžiausioms pjovimo jėgoms.
- Vienodas atraminis aukštis užtikrina racionalų darbą su keliais spaustuvais vienas šalia kito.
- Užveržimas sukamąja rankena. Didelė užspaudimo jėga pasiekama naudojant mažai jėgos – daugiausia 2 suklio apsukimais.

#### Tiekimo sudėtis:

Kartu su 4 prispaudikliais, 1 rantytų užspaudimo lūpų pora, sukama rankena.

### Techninis aprašymas

Svoris	18 kg
Užveržimo ribos b I	0 - 82 mm
Antdėklo aukštis G –0,05	53,5 mm
Užveržimo ribos b II	78 - 162 mm
Korpuso aukštis c	87 mm
Žiaunų plotis	100 mm
L <sub>4</sub>	419 - 581 mm
Užspaudimo jėga	30 kN
Tinkamų priedų spalvinis žymėjimas	HD-Allmatic
Žiaunų aukštis C	32 mm
Produkto rūšis	Mašininis spaustuvas

## Priedai

Lygių lūpų pora Kai žiaunų plotis 100 mm	362420 100
Sukamoji rankena Kai žiaunų plotis 100 mm	360810 100
Lūpų pora su išilginiais ir skersiniais grioveliais Kai žiaunų plotis 100 mm	362400 100
Prispaudiklių rinkinys 2 vnt. Kai žiaunų plotis 100 mm	360750 100
Lūpų pora su nuleistu padėjimo paviršiumi Kai žiaunų plotis 100 mm	362560 100
Prizminių lūpų pora Kai žiaunų plotis 100 mm	362500 100