



## Didelės užspaudimo jėgos spaustuvas be sukamojo pagrindo, Žiaunų plotis: 125mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	362250 125
GTIN	4250364400206
Produktų klasė	34A

### Aprašymas

#### Modelis:

- Pagrindinis korpusas su išilginiu ir skersiniu grioveliu užtikrina tikslų ir greitą spaustuvo bazavimą išilgine ir skersine kryptimi.
- Techninės priežiūros nereikalaujantis didelės užspaudimo jėgos suklys, užtikrinantis pastovų slėgį dėl nesusidėvinčio, mechanškai veikiančio stiprintuvo.
- Korpusas iš aukštos kokybės specialaus ketaus, kreipiamosios pilnai užgrūdintos ir nušlifuotos.
- Galima pasirinkti norimą užspaudimo jėgą: Padėtyje 0 nėra slėgio. Ilgalaikiai bandymai parodė, kad stiprintuvas be jokių problemų atlaiko 1 mln. darbinių ciklų.
- Nemažėjanti užveržimo jėga. Greitas lygiavimas veržtuve su 2 laisvais prizminio griovelio spraustukais tiksliai suformuotuose grioveliuose.
- Keičiamos lūpos, grūdintos ir nušlifuotos (su išilginiais ir skersiniais grioveliais).
- Aukščio tolerancija – 0,03 mm.

#### Paskirtis:

- Standžiam ir maksimaliai patikimam ruošinių užspaudimui, veikiant net didžiausioms pjovimo jėgoms.
- Vienodas atraminis aukštis užtikrina racionalų darbą su keliais spaustuvais vienas šalia kito.
- Užveržimas sukamąja rankena. Didelė užspaudimo jėga pasiekama naudojant mažai jėgos – daugiausia 2 suklio apsukimais.

#### Tiekimo sudėtis:

Kartu su 4 prispaudikliais, 1 rantytų užspaudimo lūpų pora, sukama rankena.

### Techninis aprašymas

Tinkamų priedų spalvinis žymėjimas	HD-Allmatic
Užveržimo ribos b I	0 - 102 mm
L <sub>4</sub>	507 - 709 mm
Korpuso aukštis c	120 mm
Svoris	30 kg
Užveržimo ribos b II	98 - 202 mm
Užspaudimo jėga	40 kN
Žiaunų plotis	125 mm
Žiaunų aukštis C	40 mm
Antdėklo aukštis G -0,05	78 mm
Produkto rūšis	Mašininis spaustuvas

## Priedai

Sukamoji rankena Kai žiaunų plotis 125/160 mm	360810 125/160
Ratukų tempimo žemyn lūpų pora Kai žiaunų plotis 125 mm	362460 125
Lūpų pora su išilginiais ir skersiniais grioveliais Kai žiaunų plotis 125 mm	362400 125
Lygių lūpų pora Kai žiaunų plotis 125 mm	362420 125
Lūpų pora su nuleistu padėjimo paviršiumi Kai žiaunų plotis 125 mm	362560 125
Pagrindinių lūpų pora, minkštos Kai žiaunų plotis 125 mm	362520 125
Spyruoklinių plokštelių lūpų pora Kai žiaunų plotis 125 mm	362600 125
Prizminių lūpų pora Kai žiaunų plotis 125 mm	362500 125
Atsarginių spyruoklinių plokštelių pora Kai žiaunų plotis 125 mm	362620 125
Prispaudiklių rinkinys 2 vnt. Kai žiaunų plotis 125/160 mm	360750 125/160