



Didelės užspaudimo jėgos spaustuvas be sukamojo pagrindo, Žiaunų plotis: 160mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	362250 160
GTIN	4250364400220
Produktų klasė	34A

Aprašymas

Modelis:

- Pagrindinis korpusas su išilginiu ir skersiniu grioveliu užtikrina tikslų ir greitą spaustuvo bazavimą išilgine ir skersine kryptimi.
- Techninės priežiūros nereikalaujantis didelės užspaudimo jėgos suklys, užtikrinantis pastovų slėgį dėl nesusidėvinčio, mechanškai veikiančio stiprintuvo.
- Korpusas iš aukštos kokybės specialaus ketaus, kreipiamosios pilnai užgrūdintos ir nušlifuotos.
- Galima pasirinkti norimą užspaudimo jėgą: Padėtyje 0 nėra slėgio. Ilgalaikiai bandymai parodė, kad stiprintuvas be jokių problemų atlaiko 1 mln. darbinių ciklų.
- Nemažėjanti užveržimo jėga. Greitas lygiavimas veržtuve su 2 laisvais prizminio griovelio spraustukais tiksliai suformuotuose grioveliuose.
- Keičiamos lūpos, grūdintos ir nušlifuotos (su išilginiais ir skersiniais grioveliais).
- Aukščio tolerancija – 0,03 mm.

Paskirtis:

- Standžiam ir maksimaliai patikimam ruošinių užspaudimui, veikiant net didžiausioms pjovimo jėgoms.
- Vienodas atraminis aukštis užtikrina racionalų darbą su keliais spaustuvais vienas šalia kito.
- Užveržimas sukamąja rankena. Didelė užspaudimo jėga pasiekama naudojant mažai jėgos – daugiausia 2 suklio apsukimais.

Tiekimo sudėtis:

Kartu su 4 prispaudikliais, 1 rantytų užspaudimo lūpų pora, sukama rankena.

Techninis aprašymas

Užveržimo ribos b I	0 - 152 mm
L ₄	613 - 915 mm
Antdėklo aukštis G –0,05	85 mm
Tinkamų priedų spalvinis žymėjimas	HD-Allmatic
Svoris	60 kg
Užspaudimo jėga	60 kN
Žiaunų aukštis C	50 mm
Korpuso aukštis c	137 mm
Užveržimo ribos b II	147 - 302 mm
Žiaunų plotis	160 mm
Produkto rūšis	Mašininis spaustuvas

Priedai

Prizminių lūpų pora Kai žiaunų plotis 160 mm	362500 160
Spyruoklinių plokštelių lūpų pora Kai žiaunų plotis 160 mm	362600 160
Atsarginių spyruoklinių plokštelių pora Kai žiaunų plotis 160 mm	362620 160
Ratukų tempimo žemyn lūpų pora Kai žiaunų plotis 160 mm	362460 160
Lygių lūpų pora Kai žiaunų plotis 160 mm	362420 160
Pagrindinių lūpų pora, minkštos Kai žiaunų plotis 160 mm	362520 160
Sukamoji rankena Kai žiaunų plotis 125/160 mm	360810 125/160
Prispaudiklių rinkinys 2 vnt. Kai žiaunų plotis 125/160 mm	360750 125/160
Lūpų pora su išilginiais ir skersiniais grioveliais Kai žiaunų plotis 160 mm	362400 160