

**Garant****Spintos pagrindas, Plokštėms, kurių dydis ilgis×plotis: 800X600mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	431050 800X600
GTIN	4045197512369
Produktų klasė	41C

**Aprašymas****Modelis:**

Tvirtai suvirinta konstrukcija su stovu reikmenų laikymui. Grindų nelygumus išlyginsite reguliuodami aukščio varžtus.

**Apatinė spintelė**, korpusas iš lakštinio plieno, priklausomai nuo dydžio su durelėmis (su stalčiais) ir / arba lentynomis, su GARANT užraktais. Spalva: korpusas RAL9006 balto aliuminio, priekinė dalis RAL 5011 plieno mėlynumo.

**Paskirtis:**

Natūralaus kietojo akmens plokštės Nr. 430190 – 430500 saugoti dedamos ant tam numatytų taškų (plieniniai rutuliniai įdėklai).

- **Plokštėms iki 630×630 mm. Dėti ant varstotų ir panašiai geriausiai tinka reguliuojami spaustuvai Nr. 373500.**
- **Sandėlio baldų aukštis reguliuojamas, taip galima išlyginti plokštes (3 taškų atrama ir 2 varžtai apsaugoti nuo apvirtimo).**

**Komplektacija:**

Durelių aukštis (kairėje): 480 mm

**Pastaba:**

Uždedamiems elementams papildomai užsisakykite 4× Nr. 086002 dyd. 850.

Cilindrinė spyna: modulinė apyraktė

Apatinės spintelės aukštis: 720 mm

Spintelės plotis: 550 mm

Spintelės gylis: 560 mm

Pagrindo aukštis su lentynomis: 780 mm

Keliamoji galia pagal plotą: 500 kg  
Svoris: 51 kg

## Techninis aprašymas

Svoris	51 kg
Elektronine užraktų sistema - galima keisti	taip
Durų kiekis	1
Apatinės spintelės aukštis	720 mm
Keliamoji galia pagal plotą	500 kg
tinka plokštės dydžiui ilgis×plotis	800×600 mm
Spintelės plotis	550 mm
Spintelės gylis	560 mm
Maksimalus darbinis aukštis (akmens plokštės viršutinė briauna)	900 mm
Pagrindo aukštis su lentynomis	780 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	100 kg
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	90 %
Aukščio išlyginimas	25 mm
Hoffmann perforuota sienelė	9×9
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Produkto rūšis	Apatinė dalis