




Pagrindinių lūpų pora, minkštos, Kai žiaunų plotis: 125mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	362520 125
GTIN	4250364400312
Produktų klasė	34A

Aprašymas

Paskirtis:

Papildomos užspaudimo lūpos praplečia panaudojimo galimybes. Hidraulinės užspaudimo lūpas, kuriomis keliuose taškuose užspaudžiamos apvalios detalės arba ruošiniai nelygiu paviršiumi, reikia užsakyti atskirai.

Tinka:

GARANT NC Nr. 360510; 360465; 361290. **HOLEX** Nr. 362010. **ALLMATIC** Nr. 362250 – 362300 bei su bazine lūpa Nr. 361500 – 361520, tinkančiomis versijai NC8. Adapterio žiaunos Nr. 361600, 361620, taip pat tinkančios visoms NC versijoms.

Pastaba:

Tvirtinimo varžtai užsakomi atskirai Nr. 362621 M10×23.

Techninis aprašymas

kai žiaunų plotis	125 mm
Atitinka spalvinį žymėjimą	LC-GARANT
Atitinka spalvinį žymėjimą	HiPo
Atitinka spalvinį žymėjimą	LC
Atitinka spalvinį žymėjimą	TC
Atitinka spalvinį žymėjimą	HD-HOLEX
Atitinka spalvinį žymėjimą	HD-Allmatic

Atitinka spalvinį žymėjimą	Basic
Atitinka spalvinį žymėjimą	NC8
Atitinka spalvinį žymėjimą	LCV125G
Atitinka spalvinį žymėjimą	Titan2/TitanSense
Produkto rūšis	Spaustuvo kumšteliai