

 Mahr**Skaitmeninis slankmatis su dideliu ekranu, Matavimo diapazonas: 150mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	412717 150
GTIN	4059192002107
Produktų klasė	43A

**Aprašymas****Modelis:**

Gerai įskaitomas, aiškus LCD ekranas su 11 mm aukščio skaitmenimis. Moderni, efektyviai energiją naudojanti matavimo sistema, tarnavimo laikas apie 3 metai. REFERENCE matavimo sistema išsaugo ir išlaiko nustatytą nulinę padėtį net ir po pakartotinio įjungimo. Reference-Lock funkcija apsaugo nuo matavimo klaidų, atsiradusių netyčia paspaudus valdymo mygtukus. Pritrintos kreipiančiosios, matavimo plokštumos tiksliai nušlifluotos. Su stačiakampiu gylinamačiu.

**Tiekimo sudėtis:**

Komplekte 1 baterija Nr. 081560 dyd. CR2032.

**Techninis aprašymas**

Antgalių ilgis	40 mm
LCD ekrano skaitmenų dydis	11 mm
Norma	ISO 13385
Yra gyliamatis	taip
Kalibravimas	A1
Eksploatavimo trukmė	apie 3 metus
Padalos vertė, pasirenkama	mm / coliai
Gylmatis	kampuotas 3,7×1,3
Padalos vertė	0,01 mm
Padalos vertė	0,0005 in

Matavimo ribos	0 - 150 mm
Matavimo verčių fiksavimas	MAHR Reference-Lock sistema
Įmontuotų baterijų Nr.	081560 CR2032
Baterijų kiekis	1
Maitinimas	Baterijos
Matavimo nuokrypis E MPE	±0,03 mm
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Medžiaga	Nerūdijantis plienas, INOX
visos dalys	grūdintas
Pakuotė	tvirta dėžė
Produkto rūšis	Universalus slankmatis

## Paslaugos

KalibravimasSlankmatis / gylmatis Maksimalios matavimo ribos 200 mm	021000 200
DAkKS kalibravimasSlankmatis / slankmatis-gylmatis Maksimalios matavimo ribos 200 mm	021010 200

## Priedai

Tabletės formos baterija / speciali baterija Baterijos tipas CR2032	081560 CR2032
---	---------------