



Plastikinis slankmatis, Tipas: 150ESD



Užsakymo data

Užsakymo numeris	412430 150ESD
GTIN	4010995314392
Produktų klasė	46P

Aprašymas

Modelis:

Labai lengvas, nemagnetinis ir nelaidus elektrai. Su nuo smūgių apsaugotu laikrodiniu indikatoriumi. Nemetalinė, sintetinė medžiaga su 50 % stiklo pluošto.

Paskirtis:

Darbams zonose saugomose nuo elektrostatinio poveikio.

Standartas:

IEC 61340-5-1.

Techninis aprašymas

Rodyklės apsisukimas	10 mm
Padalos vertė (apvalioji skalė)	0,1 mm
elektrostatinė savybė	EGB/ESD
Antgalių ilgis	40 mm
Matavimo ribos (diapazonas)	0 - 150 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Gylmatis	plokščias
Yra gyliamatis	taip
Matavimo prietaisai	analoginis
Produkto rūšis	Slankmatis su laikrodiniu indikatoriumi

