

**KARL DEUTSCH****Sienulių storio ir garso sklaidimo greičio matuoklis (be liestuko), Tipas: 1076B****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	496950 1076B
GTIN	2050001736901
Produktų klasė	49G

**Aprašymas****Modelis:**

Mažas, patogus ultragarsinis sienelių stormatis su automatiniu liestuko atpažinimu. **Visos garsui laidžios medžiagos, kaip plienas, geležis, nemetalai, plastikai, stiklas, keramika ir t. t.** Sienelių storio ir garso sklaidimo greičio matavimas vienu prietaisu.

- **Patogus, aiškiu tekstu pateikiamas meniu (daugiakalbis).**
- **Skirtingi rodmenų režimai, optimaliai tinkantys konkrečiam matavimui: – standartinis rodmuo – santykinė vertė – minimali vertė**

**Funkcija:**

IP54: Yra apsauga nuo drėgmės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (apsaugota nuo dulkių), taip pat pilna apsauga nuo kontakto.

**Tiekimo sudėtis:**

Su lagaminu transportavimui, jungiamąja medžiaga (100 ml), 2 baterijomis Nr. 081561 dyd. LR3 ir kalibravimo protokolu.

**Priedai pasirinktinai:**

Liestukai su matavimo diapazonu iki 400 mm pagal užsakymą.

**Pastaba:**

Versija su duomenų kaupikliu, duomenų išvestis ir statistine duomenų programine įranga SW arba sienelių su danga storio matavimui pagal atskirą užsakymą.

**Techninis aprašymas**

Baterijos įkrovimo lygio indikatorius	vaizdo ir garso
Plotis	81 mm
Matavimo diapazonas / Garso sklidimo greitis	100 - 19999 m/s
Ilgis	131 mm
Aukštis	32 mm
Matavimo diapazonas / sienelių storis	žr. liestuką Nr. 496954
Svoris su baterijomis be korpuso apsaugos	175 g
Padalos vertė	0,01 mm
Baterijų kiekis	2
Įmontuotų baterijų Nr.	081561 LR3
IP apsaugos klasė	IP 54
Padalos vertė, pasirenkama	mm / coliai
Patikros protokolas	Gamintojo patikros sertifikatas
Pakuotė	tvirta dėžė
Produkto rūšis	Sienelių storio matavimo prietaisas

## Priedai

Apsauginių plėvelių rinkinys 10 vnt. Tipas PB4	496957 PB4
Liestukas Tipas PB10	496954 PB10
Liestukas Tipas PB4	496954 PB4
Įvorė liestukui PB Tipas PB10	496956 PB10
Šarminės mangano baterijos Tarptautinis dydis LR3	081561 LR3
Įvorė liestukui PB Tipas PB4	496956 PB4
Jungiamoji priemonė Turinys 500 ml	496958 500