

Garant

Spaustuvas 5 ašių apdirbimui Xpent, Tipas: 0



Užsakymo data

Užsakymo numeris	361100 0
GTIN	4045197848925
Produktų klasė	310

Aprašymas

Modelis:

- Patogu pasiekti ir idealiai simetriškas.
- Lanksti, modulinė užspaudimo sistema.
- Visos plokštumos grūdintos ir šlifautos.
- Užspaudimo jėga nuo 40 kN, kai sukimo momentas 90 Nm.
- Abu užspaudimo modulius galima atskirai uždėti ant bazinio laikiklio.
- Kintamas užspaudimo ir reguliavimo diapazonas.
- Atsikartojimo tikslumas < 0,01 mm.
- Su kiaurymėmis 18M16 nulinio taško fiksavimo sistemai, kai atstumas 200 mm.

Paskirtis:

Ruošinio apdirbimui iš 5 pusių.

Naudojant skirtingas lūpas galima spausti tiek įprastas, lygias detales, tiek neapdirbtus ruošinius.

Tiekimo sudėtis:

Bazinis bėgelis, suklys, suklio ilgintuvas, rankena / 6-briaunis atsuktuvas (tipas 1S), fiksuotas užspaudimo modulis, mobilus užspaudimo modulis.

Priedai pasirinktinai:

Užspaudimo moduliai Nr. 361105 – 361110, vidurinė žiauna Nr. 361111, baziniai bėgeliai Nr. 361115, suklys Nr. 361119, suklio ilgintuvai Nr. 361120, prispaudikliai Nr. 361165, dinamometriniai raktai Nr. 656050 dyd. 120, atsuktuvo galvutės Nr. 643329, ruošinio atrama Nr. 360094, uždedamos lūpos Nr. 361123 – 361138.

Pastaba:

Tinkamos keičiamos lūpos Nr. 361123 – 361137 ir lūpos su iškyša Nr. 361140 – 361151 neįeina į tiekimo sudėtį. Užspaudimo eigai S4 reikalingas suklio ilgintuvas Nr. 361120.

Kad įrankis būtų tobulai suteptas, rekomenduojame naudoti universalų tepalą Nr. 083592 PLUS.

Techninis aprašymas

Užspaudimo ribos S2	84 - 168 mm
Plotis B	100 mm
Griovelio plotis n H7	20 mm
Užspaudimo ribos S3	159 - 243 mm
Užspaudimo ribos S1	6 - 88 mm
C ₁	85 mm
Užspaudimo ribos S4	239 - 301 mm
Svoris	19 kg
Aukštis h	40 mm
Korpuso aukštis c	125 mm
Ilgis L	362 mm
Užspaudimo jėga iki maks.	32 kN
maksimalus sukimo momentas	65 Nm
Raktų dydžių matmenys	5 mm
Raktų dydžių matmenys	8 mm
Tinkamų priedų spalvinis žymėjimas	Xpent0
Serija	Xpent
Didelis suklio ilgintuvas	80
Modelis	Nulinio taško fiksavimo sistema
Produkto rūšis	Mašininis spaustuvas

Priedai

Atraminė galvutė Tipas 5	361160 5
Keičiama lūpa su iškyša 5/5 Tipui 80	361141 80

Viršutinė lūpa tekintiems užspaudimo moduliams fiksuota Tipui 100	361126 100
Keičiama lūpa su iškyša 3/3 Tipui 80	361140 80
Atraminė galvutė Tipas 2	361160 2
Spaustukas Tipas CS0	361165 CS0
Suklio ilgintuvas Tipas 80 mm	361120 80
Keičiama lūpa su iškyša 3/3 Tipui 100	361140 100
Keičiama lūpa su iškyša 3/5 Tipui 63	361142 63
Keičiama lūpa su iškyša 3/5 Tipui 100	361142 100
Lygi 3/3 kombinuota keičiama lūpa Tipui 80	361145 80
Bazinis bėgelis Tipas 520	361115 520
Lygi keičiama lūpa 3/5 dengta Tipui 100	361144 100
Keičiama minkšta lūpa 12/20 Tipui 63	361146 63
Suklio ilgintuvas Tipas 160 mm	361120 160
Keičiama spaustuvo lūpa fiksuota Tipui 100	361128 100
Standartinė viršutinė lūpa Tipui 63C	361124 63C
Atraminė galvutė Tipas 4	361160 4
Keičiama minkšta lūpa 20/20 Tipui 100	361147 100
Sukamoji rankena Tipas 8	361167 8
Fiksuotas užspaudimo modulis Tipui 0	361105 0
Standartinė viršutinė lūpa Tipui 100	361124 100
Mobilus užspaudimo modulis Tipui 0	361110 0
Keičiama prizminė lūpa Tipui 100	361148 100
Keičiama prizminė lūpa Tipui 63	361148 63
Prizminė keičiama lūpa Tipui 100	361149 100
Lygi keičiama lūpa 3/5 dengta Tipui 63	361144 63
Atraminė galvutė Tipas 6	361160 6
Prizminė keičiama lūpa Tipui 80	361149 80
Lygi keičiama lūpa 3/5 Tipui 80	361143 80
Keičiama lūpa su iškyša 5/5 Tipui 100	361141 100

Duomenų lapai

Lygi keičiama lūpa 3/5dengta Tipui 80	361144 80
Suklys Tipas TR14	361119 TR14
Minkštos keičiamos lūpos Tipui 100	361130 100
Užmaunama lūpapaslanki Tipui 100	361127 100
Keičiamos lūpos tvirtinimo juostoms Tipui 100	361131 100
Keičiama minkšta lūpa 20/20 Tipui 63	361147 63
Lygi keičiama lūpa 3/5 Tipui 63	361143 63
Keičiama minkšta lūpa 20/20 Tipui 80	361147 80
Adapterio plokštelė Tipui 360	361170 360
Prizminė keičiama lūpa Tipui 63	361149 63
Keičiama lūpa su iškyša 5/5 Tipui 63	361141 63
Standartinė viršutinė lūpa Tipui 80C	361124 80C
Lygi 3/3 kombinuota keičiama lūpa Tipui 63	361145 63
Bazinis bėgelis Tipas 360H	361115 360H
Keičiama prizminė lūpa Tipui 80	361148 80
Minkštos keičiamos lūpos Tipui 63	361130 63
Lygi 3/3 kombinuota keičiama lūpa Tipui 100	361145 100
Keičiama spaustuvo lūpapaslanki Tipui 100	361129 100
Keičiama minkšta lūpa 12/20 Tipui 80	361146 80
Keičiama minkšta lūpa 12/20 Tipui 100	361146 100
Atraminė galvutė Tipas 3	361160 3
Lygi keičiama lūpa 3/5 Tipui 100	361143 100
Bazinis bėgelis Tipas 360	361115 360
Atraminė galvutė Tipas 1	361160 1
Adapterio plokštelė Tipui 440	361170 440
Keičiama lūpa su iškyša 3/5 Tipui 80	361142 80
Bazinis bėgelis Tipas 440	361115 440
Keičiama lūpa su iškyša 3/3 Tipui 63	361140 63