

Garant**Suklys, Tipas: TR14****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	361119 TR14
GTIN	4045197848987
Produktų klasė	310

Aprašymas**Modelis:**

Trapecinis suklys optimaliam jėgos perdavimui.

5 ašių spaustuvas sudarytas iš atskirų modulių. Pagrindinės sudedamosios dalys yra užspaudimo moduliai Nr. 361105 – 361110, baziniai bėgeliai Nr. 361115, suklys Nr. 361119, suklio ilgintuvas Nr. 361120 ir keičiamos lūpos Nr. 361123 – 361137.

Paskirtis:

TR14 ir TR16 **išoriniam užspaudimui**, TR14I ir TR16I **vidiniam užspaudimui**.

Tinka:

Užspaudimo moduliai Nr. 361105 – 361110.

Priedai pasirinktinai:

Suklio ilgintuvai Nr. 361120, dinamometriniai raktai Nr. 656050 120. 6-briaunių atsuktuvų rinkinys Nr. 643329 8.

Pastaba:

Atsarginės dalys vamzdžių pjovikliams Nr. 361176, 361177 ir 361178.

Techninis aprašymas

SW ₁	8
SW ₂	27
Ilgis L	201,1 mm
Išorinis Ø D	34 mm
Atitinka spalvinį žymėjimą	Xpent0

Serija	Xpent
Produkto rūšis	Suklys

Priedai

Suklio inkaras Xpent Tipas 0	361176 0
Veržlė Xpent Tipas 0	361177 0
Suklio veržlė Xpent, komplekte su žiedu Tipas 0	361178 0