

Garant**Lygi keičiama lūpa 3/5 dengta, Tipui: 100****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	361144 100
GTIN	4045197849236
Produktų klasė	310

Aprašymas**Modelis:****3 mm kontaktinė plokštuma.**

Pirmoji užspaudimo pakopa 3 mm aukščio. Antroji užspaudimo pakopa 5 mm aukščio.
3 mm kontaktinis paviršius.

Privalumai:**Apsukus lūpą atsiranda antras užspaudimo lygis.****Tinka:**

Keičiamos lūpos Nr. 361124 – 361127, Nr. 361133 ir Nr. 361135.
Pakopinės lūpos 361295–361296.

Techninis aprašymas

Žiaunų plotis b	100 mm
Žiaunų ilgis l	12 mm
Ilgis l ₁	9 mm
Aukštis h ₁	17 mm
Aukštis h ₂	15 mm
Žiaunų aukštis h	20 mm
Ilgis l ₂	9 mm

Atitinka spalvinį žymėjimą	Xpent1-2
Atitinka spalvinį žymėjimą	Xpent0
Produkto rūšis	Spaustuvo kumšteliai