

Mitutoyo**Skaitmeninis slankmatis IP67 Solar, Matavimo ribos: 150 mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	412655 150
GTIN	4946368532899
Produktų klasė	44A

Aprašymas**Modelis:**

Elektroninis slankmatis su dideliu, gerai įskaitomu ekranu. Neatsparus vandeniui, riebalams ir dulkėms. Kadangi naudoja mažai elektros energijos, 18000 h gali nuolat veikti su baterija (dyd. 300: 5000 h). Pradedant darbą prietaisas automatiškai įsijungia, o nenaudojant po maždaug 20 minučių automatiškai išsijungia.

Su saulės baterija, pakanka minimalaus (60 liuksų) apšvietimo.

Funkcija:

IP67: Yra apsauga nuo laikino panardinimo į vandenį ir apsauga nuo dulkių (nelaidus dulkėms), taip pat apsauga nuo kontakto.

Pakuotė: tvirta dėžė

Norma: DIN 862

Gyliamatis: plokščia

IP apsaugos klasė: IP 67

Matavimo verčių fiksavimas: vienkartinis nulinio taško nustatymas

Kalibravimas: A1

Padalos vertė: 0,01 mm

Leistina paklaida: 0,03 mm

Antgalių ilgis: 40 mm

Techninis aprašymas

Yra gyliamatis	taip
Automatinis išsijungimas	taip
Gyliamatis	plokščia

Saulės baterijos	taip
Kalibravimas	A1
Antgalių ilgis	40 mm
Norma	DIN 862
Padalos vertė	0,01 mm
Leistina paklaida	0,03 mm
Matavimo ribos	0 - 150 mm
Matavimo verčių fiksavimas	vienkartinis nulinio taško nustatymas
IP apsaugos klasė	IP 67
Maitinimas	varomas saulės energija
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Medžiaga	Nerūdijantis plienas, INOX
visos dalys	grūdintas
Pakuotė	tvirta dėžė
Produkto rūšis	Standartinis analoginis slankmatis

Paslaugos

Kalibravimas Slankmatis / gylmatis Maksimalios matavimo ribos 200 mm	011030 200
Žymėjimas lazeriu Tipas	018940
DAkKS kalibravimas Slankmatis / slankmatis-gylmatis Maksimalios matavimo ribos 200 mm	011050 200

Priedai

Gylmačio prispaudimo plokštelė, metalinė su 2 varžtais	412120
--------------------------------------------------------	--------