

Mitutoyo

Skaitmeninis slankmatis su AOS sistema, Matavimo diapazonas: 200mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	412632 200
GTIN	4946368667737
Produktų klasė	44A

Aprašymas

Modelis:

Matavimo rezultatai rodomi dideliais aiškiais skaitmenimis (9 mm aukščio). Elektromagnetinė matavimo sistema **AOS (Advanced Onsite Sensor)** padidina apsaugą nuo dulkių ir drėgmės.

- **Absoliutinė skalė, nereikia nustatinėti nulio, todėl matuoti galima greičiau ir patikimiau.**
- **Naudoja mažai energijos (20000 valandų nuolatinio veikimo), baterijos įkrovos indikatorius.**

Tiekimo sudėtis:

Su 1 baterija Nr. 081560 dyd. 357.

Priedai pasirinktinai:

Baterijų skyrelio dangtelis Nr. 412239 dyd. B.

Techninis aprašymas

Norma	ISO 13385
Gylmatis	kampuotas 3,7×1,4
Kalibravimas	A1
Eksploatavimo trukmė	20000 h
Antgalių ilgis	50 mm
Yra gyliamatis	taip
LCD ekrano skaitmenų dydis	9 mm
Padalos vertė	0,01 mm
Matavimo ribos	0 - 200 mm

Įmontuotų baterijų Nr.	081560 357
Baterijų kiekis	1
Maitinimas	Baterijos
Matavimo nuokrypis E MPE	±0,02 mm
Matavimo prietaiso matavimo metodas	elektromagnetinis induktyvus metodas
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Medžiaga	Nerūdijantis plienas, INOX
visos dalys	grūdintas
Pakuotė	tvirta dėžė
Produkto rūšis	Universalus slankmatis

Paslaugos

Kalibravimas Slankmatis / gylmatis Maksimalios matavimo ribos 200 mm	021000 200
DAkKS kalibravimas Slankmatis / slankmatis-gylmatis Maksimalios matavimo ribos 200 mm	021010 200

Priedai

Tabletės formos baterija / speciali baterija Baterijos tipas 357	081560 357
Gylmačio prispaudimo plokštelė, metalinė su 2 varžtais	412120
Baterijų skyriaus dangtelis Tipas B	412239 B