



## Spyruoklinių plokštelių lūpų pora, Kai žiaunų plotis: 125mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	362600 125
GTIN	4250364400343
Produktų klasė	34A

### Aprašymas

#### Paskirtis:

Papildomos užspaudimo lūpos praplečia panaudojimo galimybes. Hidraulinės užspaudimo lūpas, kuriomis keliuose taškuose užspaudžiamos apvalios detalės arba ruošiniai nelygiu paviršiumi, reikia užsakyti atskirai.

#### Tinka:

**GARANT** NC Nr. 360510; 360465; 361290.<br>**HOLEX** Nr. 362010.<br>**ALLMATIC** Nr. 362250 – 362300 bei su bazine lūpa Nr. 361500 – 361520, tinkančiomis versijai NC8. Adapterio žiaunos Nr. 361600, 361620, taip pat tinkančios visoms NC versijoms.

#### Pastaba:

Tvirtinimo varžtai užsakomi atskirai Nr. 362621 M10×23.

### Techninis aprašymas

kai žiaunų plotis	125 mm
Atitinka spalvinį žymėjimą	HiPo
Atitinka spalvinį žymėjimą	TC
Atitinka spalvinį žymėjimą	HD-HOLEX
Atitinka spalvinį žymėjimą	HD-Allmatic
Atitinka spalvinį žymėjimą	LC-GARANT
Atitinka spalvinį žymėjimą	LC

Atitinka spalvinį žymėjimą	Basic
Atitinka spalvinį žymėjimą	NC8
Atitinka spalvinį žymėjimą	LCV125G
Atitinka spalvinį žymėjimą	Titan2/TitanSense
Produkto rūšis	Spaustuvo kumšteliai