

Garant
Diskinė freza su sriegiu Plotis $a_p = 4$ mm, $\varnothing D$: 50mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	218540 50
GTIN	4045197848697
Produktų klasė	210

Aprašymas
Modelis:

Diskinė freza iš tvirto specialaus plieno vibracijoms sumažinti.

Paskirtis:

Išėmų ir griovelių frezavimui. Galima naudoti plokščioms arba neplokščioms griovelių bazėms.

Pastaba:

Galima įsigyti diskines frezas, kurių $\varnothing D$ nesiekia = 200 mm.

Naudokite GARANT dinamometrinių raktų TQ Nr. **211750 dyd 2,2** su geležte Nr. **674252 dyd. IP9**.

Techninis aprašymas

Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	50 mm
Bendras ilgis L_{viso}	35 mm
efektyvus dantų skaičius Z_{eff}	2
Tvirtinimo sriegis M	M16
$\varnothing D_2$	29 mm
maksimalus įpjovos gylis $a_{e\ maks.}$	14 mm

Tinkamos keičiamos plokštelės	SNHX
Iškyšos ilgis L ₁	15 mm
Ø D ₁ h ₆	17 mm
Keičiamų plokštelių kiekis	4
Plotis a _p	4 mm
Koto tipas	su sriegiu
Vidinis aušinimas	ne
Įrankių keitimas	PowerCard
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	SN.. 1102
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219948 (IP9; 2,0 Nm)
Produkto rūšis	Diskinė freza

Priedai

Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 2,2 Nm	211750 2,2
Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 9IP	674252 9IP
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.	219948